

Nepřímé chladič jednotky (chiller) Výkonové třídy 1,1 – 25 kW

Výhody pro zákazníka:

- Optimální přizpůsobení danému chladičmu účelu (chlazení vodou nebo olejem) díky vhodnému odstupňování výkonu
- Lze vybírat z velkého množství variant, které vyhoví Vaším individuálním potřebám
- Každou jednotku lze použít jako samostatnou jednotku nepřímého chlazení. Jednoduše připojíte a chladíte!

Technické vlastnosti:

- Oddělená instalace elektronických komponent chladičho okruhu – optimální ochrana proti drsnému okolnímu prostředí
- **Kryt s funkcí Center-Click** (jednoduché otevření a zavření) pro snadnou obsluhu a kontrolu komponent chladičho okruhu
- Žádný úbytek chladičho výkonu při otevření ochanného krytu
- Použití osvědčených komponent jak v chladičím okruhu tak v elektrické části zařízení
- Materiál: práškově lakovaná kovová skříň, vnitřní díly skříňě zároveň pozinkovány, dobrá ochrana proti korozi



Kryt s funkcí Center-Click pro snadnou obsluhu!

Vodní nepřímé chladič jednotky

Řada Rack	1100	1700
výkon*	1100 W	1700 W
napětí	230 V 50 Hz / 60 Hz	230 V 50 Hz
rozměry	T 450 x B 480 x H 385 / T 500 x B 500 x H 450	
hmotnost	40 kg	

Řada N	25	35	40	43
výkon*	1200 W	1500 W	2200 W	3000 W
napětí	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz 400 V 50 Hz	230 V 50 Hz 400 V 50 Hz	230 V 50 Hz 400 V 50 Hz
rozměry	T 500 x B 850 x H 600			
hmotnost	56 kg			

Řada EB	25	35	42	60	75	90
výkon*	2500 W	3500 W	4200 W	6000 W	7500 W	9000 W
napětí	230 V 50 Hz 400 V 50 Hz	230 V 50 Hz 400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
rozměry	T 600 x B 500 x H 850		T 600 x B 700 x H 1050		T 800 x B 800 x H 1200	
hmotnost	80 kg	95 kg	120 kg	140 kg	160 kg	180 kg

Teplotní rozsah +5 °C až +43 °C, *pracovní rozsah +10 °C až +35 °C výkonové údaje se vztahují k teplotě vody $T_w = 18$ °C teplotě okolí $T_u = 32$ °C

Olejové nepřímé chladič jednotky

Řada GDV	35	40	43	45	50	60	65	90
výkon	1500 W	2200 W	3000 W	4200 W	6000 W	7500 W	9000 W	13000 W
napětí	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
rozměry	T 530 x B 650 x H 925			T 530 x B 830 x H 925		T 630 x B 930 x H 1125		T 700 B 1200 H 1190
hmotnost	85 kg	100 kg	105 kg	140 kg	145 kg	180 kg	185 kg	240 kg

Řada AR	10	12	15	20	25
výkon	10000 W	12000 W	15000 W	20000 W	25000 W
napětí	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
rozměry	T 800 x B 800 x H 2000			T 800 x B 1200 x H 2000 T 600 x B 1600 x H 2000	
hmotnost	250 kg	265 kg	280 kg	510 kg	550 kg

Další výkonové rozsahy na dotaz