

Mini topení FLH 010-M, FLH 020-M und FLH 030-M



Mini topení je určeno k použití v malých skříních nebo k lokálnímu vyhřívání důležitých míst.



stupeň krytí



50 Hz a 60 Hz
kompatibilní



115 V ... 230 V

Tepelní technické údaje:	FLH 010-M	FLH 020-M	FLH 030-M
Tepelný výkon ($T_u = +20\text{ °C}$)	10 W	20 W	30 W
max. teplota povrchu	95 °C	115 °C	140 °C
Spínací poměr	100 %		
Topné těleso	PTC, teplotní regulace		

Elektrické údaje:

Jmenovité napětí	230 V (50 / 60 Hz)		
Funkční rozsah	110 * - 250 V		
Příkon	10 W	20 W	30 W
Spínací proud	1,0A	1,1A	1,2A

* při provozu pod 140V AC se tepelný výkon zmenšuje o cca 10%

Mechanické údaje:

Montážní poloha	libovolná, preferovaná vertikální		
Konstrukce	hliníkový profil, černý elox		
Hmotnost	85 g	120 g	120 g
Rozměry	A = 50 mm	A = 75 mm	A = 75 mm
Způsob připojení	II		
Připojení	přípojný kabel (300 mm)		
Montážart	klip pro přichycení na lištu 35mm EN 60715		

Další informace:

Pracovní teplota	- 40 °C (- 40 °F) ... + 70 °C (+ 158 °F)
Skladovací teplota	- 40 °C (- 40 °F) ... + 70 °C (+ 158 °F)
Stupeň krytí	IP 54 (vertikální montáž)
Příslušenství	termostaty, hygrometry
Schválení	UL-schválení

Mechanické údaje:

