FLH-T
GRZAŁKI Z ZINTEGROWANYM TERMOSTATEM 250–1000 W

Seria grzałek FLH-T z zintegrowanym termostatem została specjalnie zaprojektowana dla wymagającego środowiska, zwłaszcza turbin wiatrowych i sektora telekomunikacyjnego.

- wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z normami europejskimi EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29- zastosowania w koleji-wyposażenie taboru kolejowego - przeprowadzone testy na uderzenie i wibracje - rzadko spotykane w przemyśle
- może być stosowana w ekstramalnych warunkach (- 40 °C…+ 70 °C)
- kosntrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym: gwarancja długiej żywotności
- zakres napięcia: 230 V / 115 V / 50/60 Hz

PRODUKTY		FLH-T 250	FLH-T 400	FLH-T 600	FLH-T 800	FLH-T 1000	
NUMER ARTYKUŁU	230 V	17025310007	17040310007	17060310007	17080310007	17099310007	Jednostka
NUMER ARTYKUŁU	115 V	17025315007	17040315007	17060315007	17080315007	17099315007	
DANE							
Moc grzewcza (To = +20 °C)		250	400	600	800	1000	W
Napięcie znamionowe ±10 %		AC 50 I 60 Hz					
		230					V
Zakres pracy		104–127 V lub 207–258 V AC 50 I 60 Hz					
Maks. prąd rozruchowy		0.7	2.6	3.4	4.3	5.2	A
Rodzaj łożyska		łożysko toczne					
Żywotność L_{10} (+ 25 °C)		52500					h
Różnica temperatur załączania		< 7					K
Tolerancja punktu załączania		± 4					
Zakres ustawień		–20 … +40					°C
Zakres temperatur pracy		–40 … +70					
Natężenie przepływu powietrza	50 Hz	160					m^3/h
	60 Hz	180					
Rodzaj ochrony dla użytkowania zgodnego z zastosowaniem		IP 20					
Klasa ochrony		II (podwójna izolacja)					
Konstrukcja urządzenia		tworzywo sztuczne UL 94V-0, czarne					
Typ montażu		4 x M5 śruby (poza zestawem)					
Typ podłączenia		2-biegunowa listwa zaciskowa					
Ciężar		1.0	1.1	1.2	1.4		kg

WYPOSAŻENIE	NUMER ARTYKUŁU
Higrostat	17207000000
Wewnętrzny wentylator szafy sterującej	18110000000

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl

Wymiary

mm	FLH-T
X	150
X1	138
X2	6
X3	5.4
Y	100
Z	164
Z1	100
Z2	13.3
Z3	5