

PEF 180
SCHALTSCHRANK-INNENLÜFTER 160 - 170 m³/h

- Für lange Schaltschrankreihen, die mit nur 1 Gerät gekühlt werden.
- Alle Applikationen in der Industrie.
- Verteilung der Kaltluft im Schaltschrank.
- Einsatz meist in Kombination mit Kühlgerät oder Luft-/Wasser-Wärmetauscher.



PRODUKT	PEF 180		
ARTIKEL-NR.	18110000000	18110000002	Einheit
DATEN			
Nennspannung ±10 %	AC 50 60 Hz	DC	
	230	24	V
Luftfördermenge	160	170	m³/h
Leistungsaufnahme	19 18	5	W
Empfohlene Sicherung	max. 6		A
Anschluss	Schraubklemme	AWG 22 Einzeldrähte, TR 64	
Temperaturbereich	-40 ... +55 -40 ... +131		°C °F
Abmessungen	161 x 202 x 52	161 x 202 x 46	mm
Gewicht	916	570	g

