PFIRE SCHALLGEBER
NS100 103 DB(A)



- Effizient – Besonders geringe Stromaufnahme für erhöhte Effizienz
- Einfach – Schnelle und mühelose Montage zur Reduzierung der Installationskosten
- Sicher – Leitungsüberwachung über Verpolung möglich
- Flexibel – Synchroner Betrieb innerhalb der gesamten Produktfamilie möglich
- Vielseitig – Auch als Schallgeber/LED-Kombination erhältlich

EN 54-3

IP 65
Schutzart

+70 °C
–25 °C
Betriebs-temperatur


3D-COVERAGE LEISTUNGSDATEN		NS100
AKUSTIK	75 dB (A)	21 x 15 x 8 m @DIN Ton
	80 dB (A)	12 x 8 x 4 m @DIN Ton
	85 dB (A)	7 x 5 x 2 m @DIN Ton


Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PRODUKT	NS100
DATEN	
Funktionsbereich	18 - 56 V DC
Stromaufnahme Schallgeber @ DIN Ton	25 mA
Schallpegel @ DIN Ton	103 dB(A)
Alarmtöne	32 wählbar
Betriebstemperatur	–25 °C ... +70 °C
Schutzart	IP65
Material	ABS / PC
Anschlussklemmen	0,28 - 2,5 mm²
Gewicht	225 g

ABMESSUNGEN MM







ARTIKEL NR.	NS100
	23280630010