DTT 6804 I DTT 6604
DACHAUFBAU-KÜHLGERÄTE 3130–4200 W

- Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
- Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und Reduzierung der Kältemittelmenge
- perfekte Servicefreundlichkeit
- RS485 Schnittstelle mit Modbusprotokoll in der CON Variante zur Einbindung in die Maschinensteuerung enthalten
- Serviceschnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg Control Center notwendig)
- optionale Filter in wenigen Sekunden werkzeuglos nachrüstbar




PRODUKT		DTT 6804	DTT 6604	Einheit
ARTIKEL-NR.	LED	13816842355	13816642355	
ARTIKEL-NR.	CON	13816862355	13816662355	
ARTIKEL-NR.	V2A, LED	13816842315	13816642315	
ARTIKEL-NR.	V2A, CON	13816862315	auf Anfrage	
DATEN				
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60	AC 50 I 60	Hz
		400 / 460 3~	400 / 460 3~	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	3800 I 4200	3130 I 3370	W
	A35/A50	2840 I 3140	2330 I 2630	
Leistungsaufnahme	L35/L35	1750 I 2150	1280I 1560	
Kälteleistungszahl (EER)	A35/A35	2,2 I 2,0	2,5 I 2,2	
	A35/A50	1,4 I 1,3	1,6 I 1,5	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	1390		m^3/h
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker		
Gewicht (ohne Verpackung)		73	64	kg
Umgebungstemperatur		+15 … +55 I +59 … +131		°C I °F
Regelbereich		+ 25 … + 45 I + 77 … + 113; werkseitige Einstellung + 35 I + 95		
Kältemittel	R1234yf	800	650	g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf		
Schutzart nach EN 60529	IP 54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Schutzart UL 50	Type 12	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt		
	Haube	verzinkt I elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder Edelstahl		
Farbe		RAL 7035 I abweichende Farben auf Anfrage oder Edelstahl		

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Schnellwechselrahmen	1	18300000146
Vliesfiltermatte	5	18300000147
Faltenfiltermatte	5	18300000148
Aluminiumfilter	1	18300000149
Filteradapter	1	18310000151


Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung

DTT 6804



DTT 6604



Abmessungen

DTT 6804 I DTT 6604

