DTT 6401 I DTT 6301
DACHAUFBAU-KÜHLGERÄTE 1500–2100 W

- Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
- Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und Reduzierung der Kältemittelmenge
- perfekte Servicefreundlichkeit
- RS485 Schnittstelle mit Modbusprotokoll in der CON Variante zur Einbindung in die Maschinensteuerung enthalten
- Serviceschnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg Control Center notwendig)
- optionale Filter in wenigen Sekunden werkzeuglos nachrüstbar




PRODUKT		DTT 6401		DTT 6301		Einheit
ARTIKEL-NR.	LED	13256432055	13256441055	13256349055	13256341055	
ARTIKEL-NR.	CON	13256462055	13256471055	13256379055	13256371055	
ARTIKEL-NR.	V2A, LED	13256432015	13256441015	13256349015	13256341015	
ARTIKEL-NR.	V2A, CON	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
DATEN						
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60		AC 50 I 60		Hz
		400 / 460 3~	230	400 / 460 2~	230	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	2000 I 2100		1500 I 1650		W
	A35/A50	1500 I 1600		1100 I 1200		
Leistungsaufnahme	L35/L35	800I 975	910 I 1060	595 I 790	580 I 760	
Kälteleistungszahl (EER)	A35/A35	2,5 I 2,2	2,2 I 2,0	2,5 I 2,1	2,6 I 2,2	
	A35/A50	1,6 I 1,4	1,5 I 1,4	1,6 I 1,2	1,7 I 1,3	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	945 I 1050				m^3/h
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker				
Gewicht (ohne Verpackung)		46	41	44	39	kg
Umgebungstemperatur		+15 … +55 I +59 … +131				°C I °F
Regelbereich		+ 25 … + 45 I + 77 … + 113; werkseitige Einstellung + 35 I + 95				
Kältemittel	R513A	430		350		g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf				
Schutzart nach EN 60529	IP 54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
Schutzart UL 50	Type 12	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt				
	Haube	verzinkt I elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder Edelstahl				
Farbe		RAL 7035 I abweichende Farben auf Anfrage oder Edelstahl				

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Schnellwechselrahmen	1	18300000145
Vliesfiltermatte	5	18300000147
Faltenfiltermatte	5	18300000148
Aluminiumfilter	1	18300000149
Filteradapter	1	18310000151


Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung

DTT 6401



DTT 6301



Abmessungen

DTT 6401 | DTT 6301

