DTT 6201 | DTT 6101
DACHAUFBAU-KÜHLGERÄTE 550 – 1150 W

- Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
- Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und Reduzierung der Kältemittelmenge
- perfekte Servicefreundlichkeit
- RS485 Schnittstelle mit Modbusprotokoll in der CON Variante zur Einbindung in die Maschinensteuerung enthalten
- Serviceschnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg Control Center notwendig)
- optionale Filter in wenigen Sekunden werkzeuglos nachrüstbar




PRODUKT		DTT 6201			DTT 6101			Einheit
ARTIKEL-NR.	LED	13256249055	13256241055	13256244055	13816149055	13256141055	13256144055	
ARTIKEL-NR.	CON	13256279055	13256271055	13256274055	13816169055	13256171055	13256174055	
ARTIKEL-NR.	V2A, LED	13256249015	13256241015	auf Anfrage	13816149015	13256141015	auf Anfrage	
ARTIKEL-NR.	V2A, CON	13256279015	auf Anfrage	auf Anfrage	13816169015	auf Anfrage	auf Anfrage	
DATEN								
Nennspannung ±10 %		AC 50 | 60		AC 60	AC 50 | 60		AC 60	Hz
		400 / 460 2~	230	115	400 / 460 2~	230	115	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	1000 | 1150			550 | 640			W
	A35/A50	700 | 800			330 | 400			
Leistungsaufnahme	L35/L35	500 | 530	485 | 510	530	380 | 400	365 | 385	400	
Kälteleistungszahl (EER)	A35/A35	2,0 | 2,2	2,1 | 2,3	2,2	1,4 | 1,6	1,5 | 1,7	1,6	
	A35/A50	1,3 | 1,4	1,3 | 1,4	1,4	0,8 | 0,9	0,8 | 0,9	0,9	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	540 | 590						m^3/h
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker						
Gewicht (ohne Verpackung)		32	29	32	31	28	31	kg
Umgebungstemperatur		+15 … +55 | +59 … +131						°C | °F
Regelbereich		+ 25 … + 45 | + 77 … + 113; werkseitige Einstellung + 35 | + 95						
Kältemittel	R513A	280			230			g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf						
Schutzart nach EN 60529	IP 54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz						
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz						
Schutzart UL 50	Type 12	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz						
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt						
	Haube	verzinkt | elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder Edelstahl						
Farbe		RAL 7035 | abweichende Farben auf Anfrage oder Edelstahl						

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Schnellwechselrahmen	1	18310000144
Vliesfiltermatte	5	18300000147
Faltenfiltermatte	5	18300000148
Aluminiumfilter	1	18300000149
Filteradapter	1	18310000151


Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung

DTT 6201



DTT 6101



Abmessungen

DTT 6201 I DTT 6101

