PROTECT BLITZSCHALLGEBER 116 dB(A) / 5 J
PRO X 10-05



- Hervorragende Robustheit – Aluminium-Gussgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen
- Außergewöhnliche Sichtbarkeit – Leistungsstarke Xenon-Blitzleuchte für eine zuverlässige Alarmierung
- Ausgezeichnete Wahrnehmbarkeit – Ideale Abstrahlcharakteristik und hohe Durchdringung von akustischen Hindernissen reduzieren die Anzahl der benötigten Geräte
- Wählbarer Ton – 80 verschiedene Töne, 3 zusätzliche Töne extern anwählbar
- Reduzierbarer Schalldruckpegel – Bis zu 30 dB, intern oder extern anwählbar
- Vor- & Hauptalarm – Vermeidung von Schreckreaktionen durch reduzierten Schalldruckpegel beim Voralarm
- Sichere & einfache Handhabung – Konstruiert mit unverlierbarer Dichtung und Schrauben, um Verdrahtungs- und Installationszeiten erheblich zu verkürzen

akustische Durchdringung | IP 66/67 Schutzart | IK08 schlagfeste Gehäuse | +55 °C / –40 °C Betriebstemperatur | 10 Years Garantie | Lautstärkeregelung | NEMA 4/4X Schutzart | UL | EAC Zulassung | ext. reduz. Schallpegel | DC Version, Einschaltstrom begrenzt


3D-COVERAGE LEISTUNGSDATEN	PRO X 10-05			
OPTISCH	Infomieren	41 x 73 x 68 m	AKUSTIK	80 dB (A)	51 x 49 x 24 m @DIN Ton
	Warnen	18 x 32 x 30 m		85 dB (A)	29 x 27 x 14 m @DIN Ton
	Alarmieren	9 x 16 x 15 m		90 dB (A)	16 x 15 x 8 m @DIN Ton

Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PRODUKT		PRO X 10-05			
DATEN					
Nennspannung		230 V AC	115 V AC	24 V AC	24–48 V DC
Nennfrequenz		50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	–
Funktionsbereich		187–253 V	90–135 V AC	18–30 V	11–60 V
Stromaufnahme Leuchte (max)		95 mA @ 230 V AC	140 mA @ 115 V AC	600 mA @ 24 V AC	280 mA @ 24 V DC
Stromaufnahme Schallgeber (max)		95 mA @ 230 V AC	145 mA @ 115 V AC	700 mA @ 24 V AC	400 mA @ 24 V DC
Stromaufnahme Schallgeber @ DIN Ton		85 mA @ 230 V AC	135 mA @ 115 V AC	630 mA @ 24 V AC	355 mA @ 24 V DC
Max. Schallpegel		116 dB (A) @ 1m			
Schallpegel @ DIN Ton		114 dB (A) @ 1m			
Lautstärkeregelung		-4 dB / -10 dB / -16 dB / -22 dB / -26 dB / -30 dB			
Alarmtöne		80 / 3 ext. wählbar			
Autom. Alarmausschaltung nach		60 s / 15 min / 45 min / keine			
Blitzenergie / -frequenz		5 J mit 0.1 / 0.5 / 0.75 / 1 Hz			
Lichtstärke (DIN 5037)[1]		56 cd			
Max. Sichtweite		173 m			
Betriebs- / Lagertemperatur		–40 °C ... +55 °C / –40 °C ... +70 °C			
Schutzart		IP66 / IP67 / NEMA 4/4x / IK09 (Schallgeber), IK08 (Leuchte)			
Lebensdauer des Leuchtmittels		nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission			
Material	Schallg.	Aluminium			
	Leuchte	Polycarbonat (PC)			
Anschlussklemmen		feindrätig 2.5 mm², eindrähtig 4.0 mm²			
Gewicht		2800 g			

[1] mit klarer Haube

ABMESSUNGEN MM



ARTIKEL NR.	PRO X 10-05			
HAUBENFARBE	230 V AC	115 V AC	24 V AC	24 -48 V DC
●	23152105000	23152155000	auf Anfrage	23152635000
●	23152104000	23152154000	auf Anfrage	23152634000
●	23152103000	23152153000	auf Anfrage	23152633000

Artikelnummern weiterer Farben und Spannungen auf Anfrage.