PFH
KOMPAKT-HEIZGEBLÄSE 900 W




- 400V Heizung-Spannungsversorgung
- großes Leistungs-/Volumenverhältnis ⇨ schmales, kompaktes Design
- schnelles Heizen durch PTC Technologie
- Wand- und DIN-Schienenmontage
- geringe Oberflächentemperatur
- Fingerschutz am Ein- und Austritt

PRODUKT	PFH 900	
ARTIKELNUMMER 400 V	17090602130	Einheit
DATEN		
Heizleistung (Tu = +10 °C)	900	W
Max. Einschaltstrom (400 V)	6	A
Max. Vorsicherung T	10	
Max. Oberflächentemperatur während "UL locked rotor test"	90	°C
Leistungsaufnahme Lüfter	5	W
Luftvolumenstrom	94	m³/h
Betriebstemperatur	–40 … +70	°C
Schutzgrad für den vorgesehenen Verwendungszweck	IP20	
Nennspannung ±10 % Heizelement	AC 50 I 60 Hz	
	400 I 480	V
Nennspannung ±10 % Lüfter	DC	
	24	V
Schutzklasse	II	
Thermoschutz	PTC Technologie / "UL locked rotor test" bestanden	
Gerätekonstruktion	Kunststoff UL 94V-0, schwarz	
Montageart	Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715 I 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)	
Anschlussart	Steckklemm-Anschluss	
Gewicht	740	g


Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

CE

Abmessungen mm



Schaltbilder



M1: Lüfter
E1: PTC - Heizelement
X1: Anschlußklemme

Diagramme

