PWS 7332 L
LUFT-/WASSER-WÄRMETAUSCHER 3150 W




- lange Luftführung
- ausschnittkompatibel zur DTS 9x41 Kühlgeräte-Baureihe
- wartungsfrei
- montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
- integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
- integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt

PRODUKT		PWS 7332 L	
ARTIKEL-NR.		12053010063	Einheit
DATEN			
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60	Hz
		230	V
Kälteleistung @ 200 l/h	W10/A35	3150	W
Leistungsaufnahme	W10/A35	161 I 226	
Stromaufnahme	W10/A35	0.7 I 1	A
Einschaltstrom	W10/A35	2.6 I 2	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	1200	m^3/h
Absicherung T		6	A
Anschlussart	Elektro	Federzugklemme an beigefügtem Stecker	
	Fluid	13 mm Schlauchtülle; andere Anschlüsse auf Anfrage	
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		54	dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)		35	kg
Umgebungstemperaturbereich		+1 … +70 I +34 … +158	°C I °F
Regelbereich (einstellbar)		+8 … +50 I +47 … +122; werkseitige Einstellung +35 I +95	
Wasservorlauftemperatur		+1 … +35 I +34 … +95	
Zulässiger Betriebsdruck		max. 10	bar
Einschaltdauer		100	%
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf	
Schutzart nach EN 60529	IP 55	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz	
	IP 65	auf Anfrage	
Bauweise	Gehäuse	verzinkter Stahl I elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) I Edelstahl auf Anfrage	
	Wärmeaustauscher	Kupferrohr mit Aluminiumlamellen I Edelstahlverrohrung auf Anfrage	
Farbton	Haube	RAL 7035 I abweichende Farben auf Anfrage	


ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Externe Kondensatverdunstung	1	18314000001
Kondensatflasche	1	18314000100

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung



Kennlinie Druckverlust



Abmessungen

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
mm	400	1350	190	700	315	220	350	450	510	290	350	58

Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20

PWS 7332 L

