DTS 3661C (NEMA 3R/4) I DTS 3681C (NEMA 4/4X) KÜHLGERÄTE 7100 W

- Korrosionsschutz – Geräte für den Außenbereich und für den Einsatz in Nassbereichen verfügen über eine spezielle Beschichtung der rohrseitigen Leitungen und Wärmetauscher für maximalen Schutz vor Salzwasser, Sauergas und anderen korrosiven Substanzen
- Hohe IP-Schutzart – Schutzart IP 56 für den Betrieb in Umgebungen mit hoher Wasserbelastung
- Hohe Schutzklasse – Die Geräte sind speziell für einen zuverlässigen Selbstschutz in Umgebungen der Schutzklassen NEMA 3R, 4 und 4X ausgelegt
- Einfache Installation – Gewindebohrungen zur Aufnahme von Hebeösen sorgen für eine sicherere Installation



Seitenanbau | NEMA 4/4X | NEMA 3R/4 | Großer Abstand Eintritt / Austritt | NEMA 4/4X | UL-zertifiziert


PRODUKT		DTS 3661C (NEMA 3R/4)		DTS 3681C (NEMA 4/4X)		
ARTIKEL-NR.	SC	13581461205	13581491205	13581461308	13581491308	EINHEIT
ARTIKEL-NR.	SC INKL. HEIZUNG	13581461285	13581491285	13581461388	13581491388	
DATEN						
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60				Hz
		400 I 460 3~	230	400 I 460 3~	230	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	7100				W
	A35/A50	6800				
Leistungsaufnahme (ohne Heizung)	A35/A35	4550	4464	4550	4464	
Heizleistung (optional)	A35/A35	2000				
Stromaufnahme (ohne Heizung)	A35/A35	6	19	6	19	A
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	1385				m^3/h
Anschlussart		Steckverbindung an beigefügtem Stecker				
Gewicht (ohne Verpackung)		107				kg
Umgebungstemperatur		– 25… + 55 I – 13… + 131				°C I °F
Regelbereich (einstellbar)		+ 25 … + 45 I + 77 … + 113; werkseitige Einstellung + 35 I + 95				
Kältemittel	R513A	1775				g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf				
Schutzart nach NEMA	3R/4	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		–		
	4/4X	–		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	1	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt		Stahlblech verzinkt		
	Haube	verzinkt I elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)		304 rostfreier Stahl		
Farbe		RAL 7035		–		

Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Diese Information liegt der Gerätelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberg.de.

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung



Abmessungen

DTS 3661C | DTS 3681C

