PRODUCT		CCE 6401	CCE 6501	CCE 6601	
ARTICLE NO.		42130355101	42130505101	42130655101	UNIT
Rated voltage		AC 50 | 60			Hz ±1 %
		400 3~ | 460 3~			V ±10 %
Cooling capacity (with pump)	W18/A32	3.5	5	6.5	kW
Flow rate (pump)[1]		15			l/min
Pump pressure		2.6			bar
Ambient temperature		+13 … +45 | +55 … +113			°C | F
Medium		water/glycol - 80/20			
Medium temperature (outlet)		+13 … +30 | +55 … +95; factory setting +18 | +64			°C | F
Target value tolerance		±2			K
Refrigerant	type	R1234yf	R454c		
	quantity	1,8	1,5	1,3	kg
Max power consumption		2,1 | 2,4	2,7 | 3	3,4 | 3,7	kW
Max current consumption		8,5 | 9,5	7 | 8	8 | 9	A
Starting current		31 | 34	24,5 | 27	36 | 40	
Control voltage		AC 24			V
Pre fuse T		12			A
Airflow[1]	external	2300			m^3/h
Tank volume		30			l
Connections (medium)	IG	3/4"			BSP
Noise level @ 50 Hz (EN ISO 3741)		< 62			dB (A)
Weight (without packaging)		109	111	114	kg
Protection system according to EN 60529		IP 54			
Colour		RAL 7035 | different colours available on request			