DTT 6404 I DTT 6304
DACHAUFBAU-KÜHLGERÄTE 1430–2000 W

- Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
- Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und Reduzierung der Kältemittelmenge
- perfekte Servicefreundlichkeit
- RS485 Schnittstelle mit Modbusprotokoll in der CON Variante zur Einbindung in die Maschinensteuerung enthalten
- Serviceschnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg Control Center notwendig)
- optionale Filter in wenigen Sekunden werkzeuglos nachrüstbar




PRODUKT		DTT 6404		DTT 6304		Einheit
ARTIKEL-NR.	LED	13816442355	13816441355	13816349355	13816341355	
ARTIKEL-NR.	CON	13816462355	13816461355	13816369355	13816361355	
ARTIKEL-NR.	V2A, LED	13816442315	13816441315	13816349315	13816341315	
ARTIKEL-NR.	V2A, CON	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
DATEN						
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60		AC 50 I 60		Hz
		400 / 460 3~	230	400 / 460 2~	230	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	1900 I 2000		1430 I 1580		W
	A35/A50	1400 I 1500		1030 I 1140		
Leistungsaufnahme	L35/L35	760I 925	860 I 1010	565 I 755	555 I 740	
Kälteleistungszahl (EER)	A35/A35	2,5 I 2,2	2,2 I 2,0	2,5 I 2,1	2,6 I 2,2	
	A35/A50	1,6 I 1,4	1,5 I 1,4	1,6 I 1,2	1,7 I 1,3	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	945 I 1050				m^3/h
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker				
Gewicht (ohne Verpackung)		46	41	44	39	kg
Umgebungstemperatur		+15 … +55 I +59 … +131				°C I °F
Regelbereich		+ 25 … + 45 I + 77 … + 113; werkseitige Einstellung + 35 I + 95				
Kältemittel	R1234yf	430		350		g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf				
Schutzart nach EN 60529	IP 54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
Schutzart UL 50	Type 12	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt				
	Haube	verzinkt I elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder Edelstahl				
Farbe		RAL 7035 I abweichende Farben auf Anfrage oder Edelstahl				

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Schnellwechselrahmen	1	18300000145
Vliesfiltermatte	5	18300000147
Faltenfiltermatte	5	18300000148
Aluminiumfilter	1	18300000149
Filteradapter	1	18310000151


Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung

DTT 6404



DTT 6304



Abmessungen

DTT 6404 I DTT 6304

