Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Str. 1 • D-21035 Hamburg
Telefon **49 40 - 734 12 0
Internet http:\\www.pfannenberg.com

Filter / filters

Type		Vlies / fleece
Filterklasse / Filter class		G4
		Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779 filter Test data according to DIN EN 779
Zusammensetzung / Composition		Vliesstoff aus bruchsicheren synthetischen Fasern, thermisch gebunden / Nonwoven made of break-resistant synthetic fibers, thermally bonded
Temperaturbeständigkeit Thermal stability	°C	bis/ up to 100
Brandverhalten Klasse F1 Fire behaviour		Prüfung nach DIN 53438 Fire Class F1according to DIN 53438

Article Number	Bezeichnung/ Description	Breite /Width [mm] A	Höhe/ Height [mm] B	Tiefe/ Depth [mm] C
3rd Gen IP54				
18611600066	FM PF 2000 115 x 115	115 +/- 1	115 +/- 1	19 +/- 2
18611600074	FM PF 2500/3000 210 x 210	170 +/- 1	170 +/- 1	19 +/- 2
18611600081	FM PF 5+6 277x277	277 +/- 1	277 +/- 1	19 +/- 2
3rd Gen IP55				
18611600078	FM PF 2500/3000 210 x 210 IPx5	210 +/- 1	210 +/- 1	19 +/- 2

