PFIRE LED-BLITZLEUCHTE NB100



- Effizient – Besonders niedriger Stromverbrauch mit zwei einstellbaren Signalisierungsbereichen
- Einfach – Schnelle und mühelose Montage zur Reduzierung der Installationskosten
- Sicher – Leitungsüberwachung über Verpolung möglich
- Flexibel – Synchroner Betrieb innerhalb der gesamten Produktfamilie möglich
- Vielseitig – Auch als Schallgeber oder LED-Kombination erhältlich

EN 54-23


IP 65
Schutzart


+70 °C
–25 °C
Betriebs-temperatur


3D-COVERAGE-LEISTUNGSANGABEN	NB100
	gemäß EN 54-23 Zulassung:
Rote Haube	max. W-2,4-9,5 m / 216 m³
Weiße Haube	max. W-5-12 m / 720 m³


PRODUKT	NB100
DATEN	
Funktionsbereich	18 - 56 V DC
Stromaufnahme	15 - 90 mA
Bemessungsstromaufnahme	max. 60 mA (@ 24V / 1 Hz)
Leuchtmittel	LED
Blitzfrequenz	0,5 Hz, 1 Hz
Montageposition (gemäß EN54-23)	Wandmontage (Kategorie W)
Betriebstemperatur	–25 °C ... +70 °C
Schutzart	IP65
Material	ABS / PC
Anschlussklemmen	0,28 - 2,5 mm²
Gewicht	226 g

ABMESSUNGEN MM









ARTIKEL NR.	NB100
GEHÄUSE-/HAUBENFARBE	
● ●	23281635010
● ○	23281631010
○ ●	23281635020
○ ○	23281631020