PRODUCT		CCE 6101	CCE 6201	CCE 6301
ARTICLE NO.		on request	42130175101	42130245101

Rated voltage		AC 50 | 60		
		230 1~		
Cooling capacity (with pump)	W18/A32	1,1	1.7	2.4
Flow rate (pump)[1]		7.5		
Pump pressure		3.5		
Ambient temperature		+13 ... +45 | +55 ... +113		
Medium		water/glycol - 80/20		
Medium temperature (outlet)		+13 ... +30 | +55 ... +95; factory setting +18 | +64		
Target value tolerance		±2		
Refrigerant	R1234yf		0,7	0,77
Max power consumption			1,1 | 1,3	1,8 | 2,1
Max current consumption			6,8 | 6,9	9,6 | 9,9
Starting current			16,5 | 21	30 | 36
Control voltage				
Pre fuse T		12		
Airflow[1]	external	1300		
Tank volume		10		
Connections (medium)	IG	1/2"		
Noise level @ 50 Hz (EN ISO 3741)		< 62		
Weight (without packaging)		67		72
Protection system according to EN 60529		IP 54		
Colour		RAL 7035 | different colours available on request		

	UNIT
	Hz ±1 %
	V ±10 %
	kW
	l/min
	bar
	°C | °F
	°C | °F
	K
	kg
	kW
	A
	V
	A
	m^3/h
	l
	BSP
	dB (A)
	kg