DTI/DTS 6X1E
KÜHLGERÄTE 500–2600 W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

- Dank hocheffizienter Drehzahlregelung deckt jedes Gerät einen breiten Leistungsbereich ab.
- Verbesserte Energieeffizienz zum Vorgänger Modell
- F-Gas konformes Kältemittel
- UL-listed nach UL 60335 für einfacherer Zulassung




PRODUKT		DTI 6X1E	DTS 6X1E	DTI 6X1E	DTS 6X1E	
ARTIKEL-NR.	DIS	13897371055	13887371055	13897372055	13887372055	Einheit
DATEN						
Kälteleistung, geregelt		500 - 2600				W
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60				Hz
		230		440 / 460 3~		V
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35	500 - 2600				W
	L35/L50	500 - 2100				
	L35/L25	600 - 3000				
Leistungsaufnahme	L35/L35	140 - 1000				
Nennstrom	L45/L55	7,6		2,4		A
Einschaltstrom	L35/L35	7,6		2,4		
Kälteleistungszahl (EER)	L35/L35	2,6				
	L35/L50	1,5				
	L35/L25	3,1				
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker				
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	1400				m^3/h
Umgebungstemperatur		+10 … +60 I +50 … +140				°C I °F
Regelbereich (einstellbar)		+25 … +45 I +77 … +113; werkseitige Einstellung +35 I +95				
Kältemittel	R513A	550				g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf				
Gewicht (netto)		62	67	62	67	kg
Schutzart nach EN 60529	IP 55	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
Schutzart UL50	Type 12	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt				
	Haube	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)				
Farbe	Haube	RAL 7035 I andere Farben oder Edelstahl auf Anfrage				

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Filteradapter	1	18310000151
Aluminiumfilter	1	18300000149
Vliesfiltermatte	5	18300000147
Faltenfiltermatte	5	18300000148

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!


Kennlinien Kühlleistung

DT 6X1E



Abmessungen

DTI



DTS

