LED-EINBAUDAUERLEUCHTE P 22 D
LED-EINBAUBLINKLEUCHTE P 22 DFS



IP 65
Schutzart

+50 °C
–25 °C
Betriebs-
temperatur

EAC

Leuchtmelder für 22,5 mm Montagebohrung.

- Gewährleistung von hoher Schutzart (IP 65) zum Gehäuse.
- Erhabene Bauform, dadurch hohe Signalwirkung zu allen Seiten.
- Optimale Ausleuchtung durch Verwendung von Multi-Chip-LED-Array.
- Als Zubehör sind einfach zu montierende Beschriftungsfelder erhältlich.
- Einfacher elektrischer Anschluss durch Schraubklemmen.

PRODUKT	P 22 D ● | ●				
DATEN					
Nennspannung	230 V AC	115 V AC	48 V AC/DC	24 V AC/DC	12 V AC/DC
Nennstromaufnahme	25 mA	25 mA	20 mA	80 mA	80 mA

PRODUKT	P 22 D ● | ● | ●				
DATEN					
Nennspannung	230 V AC	115 V AC	48 V AC/DC	24 V AC/DC	12 V AC/DC
Nennstromaufnahme	25 mA	25 mA	20 mA	20 mA	20 mA


PRODUKT	P 22 DFS			
DATEN				
Nennspannung	230 V AC	115 V AC	48 V AC/DC	24 V AC/DC
Nennstromaufnahme	15–30 mA			


PRODUKT	P 22 D	P 22 DFS
Betriebsart	Dauerlicht	1 Hz Blinklicht
Leuchtmittel	LED-Array	
Haubenfarbe	● ● ● ● ●	●
Betriebstemperatur	–25 °C ... +50 °C	
Lagertemperatur	90 % @ +20 °C	
Schutzart nach EN 60529	IP 65 (zum Gehäuse)	
Lebensdauer des Leuchtmittels	>50.000 h	
Montage	Einbau: Ø 22,5 mm	
Anschlussklemmen	Schraubklemmen 1,5 mm²	
Gewicht	90 g	


ABMESSUNGEN

MONTAGEAUSSCHNITT


P 22 D









P 22 DFS








ARTIKEL-NR.	P 22 D				
HAUBENFARBE	230 V AC	115 V AC	48 V AC/DC	24 V AC/DC	12 V AC/DC
○	23273102000	23273152000	23273702000	23273802000	23273852000
●	23273104000	23273154000	23273704000	23273804000	23273854000
●	23273105000	23273155000	23273705000	23273805000	23273855000
●	23273106000	23273156000	23273706000	23273806000	23273856000
●	23273107000	23273157000	23273707000	23273807000	23273857000

ARTIKEL-NR.	P 22 DFS			
HAUBENFARBE	230 V AC	115 V AC	48 V AC/DC	24 V AC/DC
●	23271105000	23271155000	23271705000	23271805000

OPTIONEN/ZUBEHÖR

Beschrift-tungs-feld 25 x10 mm

Artikel-Nr.
23292000000



Beschrift-tungs-feld 25 x 18 mm

Artikel-Nr.
23291000000

