PCM 55 I PCM 70
PELTIER GERÄTE 55 - 70 W



- Höchstes Leistungs-Größen-Verhältnis – Geringer Platzbedarf
- Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich (-40..+70 °C) – Weltweit einsetzbar
- Schutzklasse IP67/NEMA 4X – Geeignet für raue Außenanwendungen
- Edelstahlgehäuse V4A – Hohe Korrosionsbeständigkeit und optisch passend für Edelstahlschaltschrank
- Positionsunabhängiger Betrieb – Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit – Geeignet für mobile Anwendungen
- Heizen und Kühlen in einem Gerät – keine zusätzliche Heizung erforderlich
- F-Gas-freie Klimatisierung – nachhaltige und zukunftssichere Lösung


PRODUKT		PCM 55	PCM 70	
ARTIKEL-NR.		15365580025	15367080025	Einheit
DATEN				
Nennspannung ±10 %		DC		Hz
		24		V
Kälteleistung	A35/A35	55	70	W
Leistungsaufnahme	A35/A35	74	108	W
Heizleistung		84	111	W
Einschaltstrom	A35/A35	3,7	6	A
Anschlussart		Steckklemme		
Gewicht (ohne Verpackung)		2,7		kg
Umgebungstemperatur		-40 … +70 I -40 … +158		°C I °F
Lautstärke		53		dB(A)
Temperatur-Sicherheitsschaltung		Bimetall Schalter NC, 250 V-AC 5A, 24V-DC 10A Der Alarm ist konfigurierbar als Sicherheitsabschaltung oder als Störmeldung		
Schutzart nach EN 60529	IP20	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	IP67	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Bauweise	Haube	Edelstahl - 1.4404 - V4A		
Farbe		Edelstahl		

Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Diese Information liegt der Gerätelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberg.de


ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
FLZ 700 - Peltier Controller	1	17270802070
Kondensatablaufrinne	1	18310200006
Entwässerungselement Boden	1	18310200007
Entwässerungselement Seite	1	18310200008

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung PCM 55



Kennlinien Kühlleistung PCM 70



Dimensions

