

# Venkovní chladicí jednotky řady DTS 3261 / DTS 3281, 2000 W

Vyhotovení NEMA 3R/4, NEMA 4/4X



- Vysoký stupeň krytí IP 56
- Kondenzor chráněn proti agresivním podmínkám
- Vysoký chladicí výkon v kompaktní konstrukci
- Integrovaný management kondenzátu
- Nerezové provedení na vyžádání
- Bezúdržbové
- Určeno pro potravinářský průmysl a venkovní použití
- Integrovaný bezpečnostní přepad odparky kondenzátu



nástavba



IP 56

stupeň krytí



3R/4  
4/4X

NEMA Stupeň  
krytí



V2A

DTS 3281



SC

Standard-  
Controller



CM

integrovaná  
odpárka konden-  
zátu

Chladicí údaje	DTS 3261 (NEMA 3R/4) / DTS 3281 (NEMA 4/4X)
Chladicí výkon při A35/A35 <sup>1)</sup>	2000 W
Chladicí výkon při A50/A35 <sup>1)</sup>	1850 W
Chladivo	R134a
Množství chladiva	700 g
Rozsah termostatu	nastavitelný od +25 °C (+77 °F) do 45 °C (+113 °F), z výroby nastaveno 35 °C (+95 °F)
Hystereze	4K
Průtok vzduchu <sup>2)</sup> , vnější okruh	765 m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu <sup>2)</sup> , vnitřní okruh	765 m <sup>3</sup> /h
Frekvence spínání	100%
Odvod kondenzátu	integrovaný management kondenzátu


<sup>1)</sup> Chladicí výkon dle EN 814    <sup>2)</sup> volně foukající

Elektrické údaje	DTS 3261 (NEMA 3R/4)			DTS 3281 (NEMA 4/4X)		
	115 V	230 V	400 V / 460 V	115 V	230 V	400 V / 460 V
Jmenovité napětí	115 V	230 V	400 V / 460 V	115 V	230 V	400 V / 460 V
Frekvence sítě	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Funkční rozsah	103 V...127 V	198 V...252 V	360 V...440 V / 404 V...506 V	103 V...127 V	198 V...252 V	360 V...440 V / 404 V...506 V
Příkon	1680 W	1425 W	1400 W	1680 W	1425 W	1400 W
Proud	14,6 A	6,3 A	3,5 A	14,6 A	6,3 A	3,5 A
Proud při zapnutí	53 A	21,8 A	10,0 A	53 A	21,8 A	10,0 A
Způsob připojení	svorkou					

Ostatní údaje	DTS 3261 (NEMA 3R/4)		DTS 3281 (NEMA 4/4X)	
	56 kg	63 kg	60 kg	67 kg
Výška	1209 mm			
Šířka	395 mm			
Hloubka	326 mm			
Hmotnost (bez obalu)	56 kg	63 kg	60 kg	67 kg
Montážní poloha	svisle			
Konstrukce	ocelový plech		304 nerez	
Protikoroziční ochrana	zinkováno, elektrostaticky práškováno (200 °C)		304 nerez	
Stupeň krytí	NEMA 3R/4 + NEMA 4/4X proti rozváděči, při použití v souladu s určením			
Základní vybavení	montážní příslušenství vč. konektoru, návod k použití, těsnění, technické údaje, PVC hadice pro odvod kondenzátu			
Schválení	viz přehled chladicích jednotek / schválení			


Mechanické údaje:

DTS 32xx NEMA 3R/4X



Montážní otvor

DTS 32xx NEMA 3R/4X



Charakteristiky: DTS 3261 a DTS 3281 – užitečný chladicí výkon

