

PF-Serie Slim Line Ventilátor Filterfan® PF 6000 SL 2



PF 6000 SL 2

Ventilátory s minimální vestavnou hloubkou 92,5 mm



stupeň krytí



cvak a sedí!



nepatrná vestavná hloubka



kompatibilita mont. otvoru



certifikace UL

| Vzduchotechnické údaje: | PF 6000 SL 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| průtok (volně foukající) | 260 m ³ /h |
| užitečný chladicí výkon* (volně foukající) | 86 W/K |
| průtok vzduchu kombinací (ventilátor + výstupní filtr PFA 6000) | 205 m ³ /h |
| užitečný chladicí výkon* v kombinaci (ventilátor + výstupní filtr PFA 6000) | 68 W/K |
| hlučnost | 58 dB(A) |
| filtrační rohož | 350 g/m ² |


* vztaženo na 10 K (kelvin) teplotního rozdílu

| Elektrické údaje: | PF 6000 SL 2 | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| jmenovité napětí ¹⁾ | 230 V | 115 V |
| funkční rozsah | 207 V ... 244 V | 103 V ... 122 V |
| kmitočet | 50 / 60 Hz | |
| příkon | 92 / 88 W | 96 / 92 W |
| nominální proud | 0,5 A | 0,9 A |
| spínací poměr (zap. / vyp.) | 100% | |
| způsob připojení | pružinové připojení | |


¹⁾ 24 V DC verze na přání

| Ostatní údaje: | PF 6000 SL 2 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| rozměry | 325 x 325 x 92,5 mm (výška x šířka x vestavná hloubka) |
| materiál | stříkaný termoplast (ABS-FR), samozhášivý, V0 dle UL 94 |
| stupeň krytí | dle DIN 31001 |
| barva | RAL 7032 (šedá) |
| stupeň krytí | IP 54 (EN 60529), při použití v souladu s určením |
| hmotnost | 3,55 / 3,45 kg (230 / 115 V) |
| * tolerance montážního výřezu | 291 ⁺¹ / ₋₀ |

Vzduchotechnické údaje:



Mechanické údaje:



Montážní otvor

