

Condizionatori compatti: DTS 3261 / DTS 3281, 2000 W

NEMA 3R/4, NEMA 4/4X



- alto grado di protezione IP 56
- condensatore protetto contro atmosfera salina e altre condizioni aggressive di lavoro
- compatti e altamente performanti
- disponibile anche in versione inox
- senza necessità di manutenzione
- adatto per l'industria alimentare e le applicazioni all'aperto
- controllo integrato della condensa



Installazione da parete



Grado di protezione



Sistema di protezione NEMA



DTS 3281



Standard controller



Evaporazione della condensa integrata

| Dati tecnici | DTS 3261 (NEMA 3R/4) / DTS 3281 (NEMA 4/4X) |
|---|---|
| Potenza frigorifera (A35 / A35) ¹⁾ | 2000 W |
| Potenza frigorifera (A50 / A35) ¹⁾ | 1850 W |
| Refrigerante | R 134a |
| Quantità refrigerante | 700 g |
| Regolazione termostato | regolabile da + 25 °C (+ 77 °F) a 45 °C (+ 113 °F), regolato dal produttore a 35 °C (+ 95 °F) |
| Isteresi | 4K |
| Volume aria ²⁾ circuito esterno | 765 m ³ /h |
| Volume aria ²⁾ circuito interno | 765 m ³ /h |
| Ciclo di lavoro utile | 100% |
| Scarico condensa | controllo integrato della condensa |


¹⁾ condizionamento secondo EN 814 ²⁾ a bocca libera

| Dati elettrici | DTS 3261 (NEMA 3R/4) | | | DTS 3281 (NEMA 4/4X) | | |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| Tensione nominale | 115 V | 230 V | 400 V / 460 V | 115 V | 230 V | 400 V / 460 V |
| Frequenza | 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Range operativo | 103 V...127 V | 198 V...252 V | 360 V...440 V / 404 V...506 V | 103 V...127 V | 198 V...252 V | 360 V...440 V / 404 V...506 V |
| Potenza elettrica | 1680 W | 1425 W | 1400 W | 1680 W | 1425 W | 1400 W |
| Corrente nominale | 14,6 A | 6,3 A | 3,5 A | 14,6 A | 6,3 A | 3,5 A |
| Corrente di spunto | 53 A | 21,8 A | 10,0 A | 53 A | 21,8 A | 10,0 A |
| Tipo di collegamento | morsetteria | | | | | |

| Dati supplementari | DTS 3261 (NEMA 3R/4) | DTS 3281 (NEMA 4/4X) |
|----------------------------|--|----------------------|
| Altezza | 1209 mm | |
| Larghezza | 395 mm | |
| Profondità | 326 mm | |
| Peso (senza imballo) | 56 kg | 67 kg |
| Orientamento | lato o verticale | |
| Materiale di costruzione | lamiera d'acciaio | 304 acciaio inox |
| Protezione anti-corrosione | zincato / polvere elettrostatica (200 °C) | 304 acciaio inox |
| Grado di protezione | NEMA 3R/4 + NEMA 4/4X verso l'armadio elettrico, se usato come da specifiche | |
| Fornitura standard | manuale d'istruzione, schede tecniche, kit installazione, connettori elettrici plug-in | |
| Omologazioni | vedi riepilogo modelli / certificazioni | |


Dati meccanici :

DTS 32xx NEMA 3R/4X



Dima

DTS 32xx NEMA 3R/4X



Curve caratteristiche: DTS 3261 e DTS 3281 - potenza frigorifera effettiva

