





Le cornici ad incasso DTZ

La cornice ad incasso permettono l'installazione semi-incassata dei nostri condizionatori.



Dime di foratura



Dati tecnici	DTZ 080	DTZ 100	DTZ 120	DTZ 140	DTZ 080LF/41	DTZ 100LF/41	DTZ 120LF/41	DTZ 140LF/41
Modello	DTS 7201; DTS 7301				DTS 7141; DTS 7241; DTS 7341; DTS 7441; DTS 7541			
Profondità di installazione	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Altezza	1540 mm							
Larghezza	465 mm							
Profondità	28,5 mm							
Orientamento	verticale							
Materiale di costruzione	lamiera d'acciaio							
Protezione anti-corrosione	verniciatura a polvere elettrostatica (200 °C)							
Colore	RAL 7032 (grigio europeo), altri colori disponibili su richiesta							
Fornitura standard	materiale di sigillatura, dima di foratura, foglio d'istruzioni				materiale di sigillatura, dima di foratura, foglio d'istruzioni, angolo per scarico condensa			
Grado di protezione	IP 54 verso l'armadio elettrico (DIN EN 60529) se usato come da specifiche							