





## Встраиваемые каркасы DTZ

Встраиваемый каркас позволяет Вам монтаж охлаждающего устройства с заглублением. При глубине установки до 140 мм прибор может быть установлен с частичным и полным погружением.



### Монтажный вырез



Технические характеристики	DTZ 080	DTZ 100	DTZ 120	DTZ 140	DTZ 080 LF/41	DTZ 100 LF/41	DTZ 120 LF/41	DTZ 140 LF/41
Модели	DTS 7201; DTS 7301				DTS 7141; DTS 7241; DTS 7341; DTS 7441; DTS 7541			
Глубина установки	80 мм	100 мм	120 мм	140 мм	80 мм	100 мм	120 мм	140 мм
Высота	1540 мм							
Ширина	465 мм							
Заглушки	28,5 мм							
Положение при монтаже	вертикально							
Конструкция устройства	Листовая сталь							
Защита от коррозии	Оцинковка / электростатическое порошковое покрытие (200 °C)							
Цвет	RAL 7032 (серый - EN), другие цвета по запросу							
Базовая конфигурация	Уплотнительный материал, шаблон для выреза, инструкция по монтажу				Уплотнительный материал, шаблон для выреза, инструкция по монтажу, колено для отвода конденсата			
Степень защиты	IP 54 для шкафа (IEC 60529), при эксплуатации согласно предписанию							