PF 11.000 EMC | PFA 10.000 EMC
ECOOL ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ | ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ
25–29 м³/ч

- монтажный размер 1, воздушный поток до 29 м³/ч
- контакт ЭМС экрана и шкафа осуществляется по периметру монтажного выреза
- степень защиты IP 54, NEMA тип 12
- сертификация UL, cUL
- монтажные размеры совместимы с монтажным размером 1 вентиляторов 3-го и 4-го поколения

ПРОДУКТ	PF 11.000 EMC				
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР IP 54	11811101055	11811151055	11811801055	11811701055	Единица
ДАННЫЕ					
Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 | 60 Гц		DC		
	230	115	24	48	V
Свободная подача воздуха	25 | 29				м³/ч
Подача воздуха в комбинации с Выпускные фильтры	16 | 18				
Потребление мощности	12 | 11		2.4	2.6	Вт
Потребление тока	0.07 | 0.06	0.15 | 0.15	0.1	0.05	A
Уровень звука согласно EN ISO 3741	33 | 33		33		дБ (A)
Вес	0.58		0.19		кг
Вид соединения	кабель, двужильный, длина 310 мм				
Предохранитель	6				A
Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50	NEMA тип 12 - стандартный фильтр				
Эффективность фильтрации	88				%
Класс эффективности фильтрующего материала согласно EN 779	G 4				
Рабочий цикл	100				%
Тип подшипника	подшипник скольжения		шариковый подшипник		
Наработка на отказ L_{10} (+ 40 °C)[1]	52500	55000	70000		ч
Температурный диапазон	–40 … +55 | –40 … +131				°C | °F
Конструкция (корпус и защита)	из термопластика, самозатухающего UL 94 V0				
Электромагнитный экран	нержавеющая сталь				
Цвет	RAL 7035 | другие цвета по запросу				

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Выпускные фильтры	11910001055
Запасной фильтрующий материал 5 куски	18611600029
Термостат	17121000000
Гигростат	17207000000
Козырьки для защиты от неблагоприятных погодных условий	18102000014

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.

[1] выход из строя вентилятора: изменение скорости вращения или появление посторонних шумов.

Кривые мощности охлаждения



Кривые статического давления



Габаритные размеры

мм	PF 11.000 EMC		PFA 10.000 EMC
	AC	DC	
X	109	109	109
Y	109	109	109
Z1	4	4	4
Z2	62	49	19
A	93	93	93
B	93	93	93