PF 67.000 EMC I PFA 60.000 EMC
ECOOL ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ I ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ
845–950 м³/ч



- монтажный размер 6, воздушный поток до 950 м³/ч
- три уровня производительности, совместимые монтажные вырезы
- контакт EMC экрана и шкафа осуществляется по периметру монтажного выреза
- степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
- сертификация UL, cUL
- устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия)
- монтажные размеры совместимы с монтажным размером 6 вентиляторов 3-го и 4-го поколения

ПРОДУКТ		PF 67.000 EMC			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	IP 54	11867022055	11867102055	11867152055	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	IP 55	11867023055	11867103055	11867153055	
ДАННЫЕ					
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 I 60 Гц			
		400 3~ I 460 3~	230	115	V
Свободная подача воздуха	IP 54	845 I 875			м³/ч
	IP 55	925 I 950			
Подача воздуха в комбинации с Выпускные фильтры	IP 54	560 I 625			
	IP 55	570 I 625			
Потребление мощности		140 I 170	140 I 197	140 I 195	Вт
Потребление тока		0.35 I 0.43	0.62 I 0.86	1.23 I 1.71	А
Уровень звука согласно EN ISO 3741		66 I 69			дБ (А)
Вес		3.93			кг
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа			
Предохранитель		6			А
Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50	IP 54	NEMA тип 12 - стандартный фильтр			
	IP 55	NEMA тип 12 - рифленый фильтр			
Эффективность фильтрации	IP 54	91			%
	IP 55				
Класс эффективности фильтрующего материала согласно EN 779	IP 54	G 4			
	IP 55				
Рабочий цикл		100			%
Тип подшипника		шариковый подшипник			
Наработка на отказ L_{10} (+ 40 °C)[1]		40000			ч
Температурный диапазон		–40 … +55 I –40 … +131			°C I °F
Конструкция (корпус и защита)	IP 54	из термопластика, самозатухающего UL 94 V0			
	IP 55	дополнительная устойчивость к воздействию ультрафиолета			
Электромагнитный экран		нержавеющая сталь			
Цвет		RAL 7035 I другие цвета по запросу			

АКСЕССУАРЫ		ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Выпускные фильтры		11960002055
Запасной фильтрующий материал	5 куски	IP54: 18611600033; IP55: 18611600037
Термостат		17121000000
Гигростат		17207000000
Козырьки для защиты от неблагоприятных погодных условий		18102000020

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.

[1] выход из строя вентилятора: изменение скорости вращения или появление посторонних шумов.

Кривые мощности охлаждения

Кривые статического давления

PF 67.000 EMC IP 54

Мощность охлаждения [Вт]



Статического давления [Pa]



PF 67.000 EMC IP 55

Мощность охлаждения [Вт]



Статического давления [Pa]



Габаритные размеры

мм	PF 67.000 EMC	PFA 60.000 EMC
X	320	320
Y	320	320
Z1	7	7
Z2	150	39
A	292	292
B	292	292