PRH 010-M I PRH 020-M I PRH 030-M
MINICALENTADORES RADIALES 10–30 W

La serie de minicalentadores radiales PRH incluye tres variantes con potencias caloríficas de 10, 20 y 30 Vatios.
Los minicalentadores Pfannenberg son especialmente aptos para el uso en alojamientos pequeños o para la calefacción puntual de zonas sensibles.

PRODUCTO	PRH 010-M	PRH 020-M	PRH 030-M	
CÓDIGO ARTÍCULO	17000105317	17000205317	17000305317	Unidad
DATOS				
Potencia calorífica (Tamb = +20 °C)	10	20	30	W
Tensión nominal ±10 %	AC 50 I 60 Hz			
	230			V
Campo de funcionamiento	110–250 V AC 50 I 60 Hz			
Máx. corriente de arranque	1.0	1.1	1.2	A
Máx. temperatura de superficie	95	115	140	°C
Temperatura de empleo	–40 … +70			
Grado de protección si se usa según las especificaciones	IP 54			
Clase de protección	II			
Estructura del dispositivo	perfil de aluminio, anodizado de color negro			
Tipo de montaje	fijación a presión para un perfil de 35 mm de conformidad con la norma EN 60715			
Tipo de conexión	cable de conexión (300 mm)			
Peso	320	450	770	g

ACCESORIOS	CÓDIGO ARTÍCULO
Termostato	17111000000
Higróstato	17207000000
Ventilador en el interior del armario eléctrico	18110000000

Otras versiones del dispositivo y tensiones encontrarlos en www.pfannenberg.es y a solicitud.

Medidas

mm	PRH
X	29.5
Y	45
Z	75
L	300