

PRH 010-M | PRH 020-M | PRH 030-M MINIRISCALDATORI RADIALI 10–30 W

La serie dei miniriscaldatori radiali PRH comprende tre varianti con potenzialità calorifiche di 10, 20 e 30 Watt. I miniriscaldatori Pfannenbergs sono particolarmente adatti per l'impiego in alloggiamenti di piccole dimensioni o per il riscaldamento puntuale di aree sensibili.



PRODOTTO	PRH 010-M	PRH 020-M	PRH 030-M	
CODICE ARTICOLO	17000105317	17000205317	17000305317	Unità

DATI

Potenzialità calorifica (Ta = +20 °C)	10	20	30	W
Tensione nominale ±10 %	AC 50 60 Hz 230			V
Campo di funzionamento	110–250 V AC 50 60 Hz			
Mass. corrente di spunto	1.0	1.1	1.2	A
Mass. temperatura di superficie	95	115	140	°C
Temperatura di impiego	–40 ... +70			
Grado di protezione se usato come da specifica	IP 54			
Classe di protezione	II			
Struttura del dispositivo	profilo in alluminio, anodizzato di colore nero			
Tipo di montaggio	fissaggio a scatto per un profilo di 35 mm in conformità alla norma EN 60715			
Tipo di collegamento	cavo di collegamento (300 mm)			
Peso	320	450	770	g

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO
Termostato	17111000000
Igrostato	17207000000
Ventilatore interno armadio elettrico	18110000000

Altre informazioni tecniche sono reperibili su Internet all'indirizzo www.pfannenberg.it



Dimensioni

mm	PRH
X	29.5
Y	45
Z	75
L	300

