

PRH 010-M I PRH 020-M I PRH 030-M MAŁE PROMIENNIKI GRZEWCZE 10–30 W

Seria małych promienników grzewczych PRH oferuje trzy warianty o mocach grzewczych 10, 20 i 30 Watt. Te nowe, małe urządzenia grzewcze Pfannenberg znajdują szczególne zastosowanie w niewielkich obudowach lub w punktowym ogrzewaniu wybranych miejsc.



PRODUKTY	PRH 010-M	PRH 020-M	PRH 030-M	
NUMER ARTYKUŁU	17000105317	17000205317	17000305317	Jednostka

DANE

Moc grzewcza (To = +20 °C)	10	20	30	W
Napięcie znamionowe ±10 %	AC 50 60 Hz 230			V
Zakres pracy	110–250 V AC 50 60 Hz			
Maks. prąd rozruchowy	1.0	1.1	1.2	A
Maks. temperatura powierzchni	95	115	140	°C
Zakres temperatur pracy	–40 ... +70			
Rodzaj ochrony dla użytkownika zgodnego z zastosowaniem	IP 54			
Klasa ochrony	II			
Konstrukcja urządzenia	profil aluminiowy, anodowany na czarno			
Typ montażu	mocowanie uchwytowe dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715			
Typ podłączenia	kabel połączeniowy (300 mm)			
Ciężar	320	450	770	g

WYPOSAŻENIE

NUMER ARTYKUŁU

Termostat	17111000000
Higrostat	17207000000
Wewnętrzny wentylator szafy sterującej	18110000000

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl



Wymiary

mm	PRH
X	29.5
Y	45
Z	75
L	300

