PWS 3062 (NEMA 3R/4) I PWS 3062 (NEMA 4/4X)
Воздушно-водяные теплообменники 650 Вт

- прочный промышленный дизайн со съемным кожухом
- специальное распределение воздушных потоков для предотвращения возможности образования конденсата
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры

ПРОДУКТ		PWS 3062 (NEMA 3R/4)		PWS 3062 (NEMA 4/4X)		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		12358020045	12358010045	12358020048	12358010048	Единица
ДАННЫЕ						
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 I 60	AC 60	AC 50 I 60	AC 60	Гц
		230	115	230	115	В
Мощность охлаждения @ 450 л/ч	W10/L35	650				Вт
Потребление мощности	W10/L35	30.4	21.3	30.4	28.2	
Потребление тока	W10/L35	0.15	0.33	0.15	0.33	А
Пусковой ток	W10/L35	0.16	0.39	0.16	0.39	
Свободная подача воздуха	внутренний	170				$м^3/ч$
Предохранитель T		0.5				А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа				
	гидравлическое	1/2“ штекерный соединитель				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 51				дБ (A)
Вес (без упаковки)		10				кг
Температура окружающей среды		+2 … +65 I +36 … +149				°C I °F
Диапазон установок (регулируемый)		+10 … +40 I +50 … +104; заводская установка +35 I +95				
Температура воды на входе		+2 … +35 I > +36 … +95				
Допустимое рабочее давление		макс. 10				бар
Рабочий цикл		100				%
Выделение конденсата		отвод конденсата				
Степень защиты согласно EN 60529	12/3R/4	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		–		
	3R/4/4X	–		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь I электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		304 нержавеющая сталь		
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями				
Цвет	кожух	RAL 7035 I другие цвета по запросу		–		

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения



Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
мм	257	613	143	130	225	90	120	186	211.9

Монтажные отверстия Ø 8 мм

PWS 3062