

# SERIE HPR

## Protezione antintemperie

La serie di prodotti **HPR (Hose Proof Rainhood)** funge da accessorio che, in combinazione con i ventilatori con filtro, massimizza la protezione da getti d'acqua o pioggia battente sugli armadi elettrici.

Ne consigliamo l'uso soprattutto in caso di utilizzo di idropultrici di collocazione in ambienti esterni con esposizione a forti intemperie.

### VANTAGGI:

- Profondità molto ridotta, quindi **minore ingombro esterno** rispetto alla versione precedente. Ciò mantiene libere le vie di transito e di fuga.
- **Installazione molto semplice**, facendo scorrere la calotta sulla cornice base, da avvitare al quadro elettrico.
- Elevata **protezione contro atti vandalici** grazie alla resistenza agli urti **IK10** e all'avvitamento opzionale del cappuccio dall'interno, in modo che non sia possibile intervenire sulle viti dall'esterno.
- Consente l'accesso ai **panni filtranti** del ventilatore sottostante per una **sostituzione rapida**.
- **Certificazione UL** (in corso)
- Protezione **IP X6 e NEMA 4/4X** - in combinazione al ventilatore con filtro.
- Oltre alla versione standard in **acciaio inossidabile**, Pfannenber offre anche una versione in **acciaio verniciato a polvere (RAL 7035)**.
- L'uso dell'acciaio inossidabile V2A spazzolato consente un **design omogeneo** con gli armadi in acciaio inossidabile esistenti e aumenta la resistenza alla corrosione.



Visita la pagina prodotto sul nostro [sito web](#).

### APPLICAZIONI E INDUSTRIE TARGET

- Applicazioni outdoor in aree pubbliche
- Tutti gli armadi elettrici dove è necessario consentire il ricambio d'aria con ventilatori e filtri, ma allo stesso tempo richiedono una protezione contro getti d'acqua e/o piogge intense

# Soluzioni Pfannenber

## Serie HPR


### DATI TECNICI

La serie HPR è disponibile in tre diverse dimensioni, in RAL 7035 o in acciaio inox. Può essere combinata con la nostra gamma di ventilatori con filtro Pfannenber di quarta generazione (PF 11.000 - PF 67.000).

Prodotto	A x L x P [mm]	Codice articolo	Certificazioni	Taglia
HPR 20.000	260 x 220 x 38	18112000000 (RAL 7035)	NEMA 1, 12	Size 1 & 2
		18112000001 (V2A)	NEMA 1, 12, 3R, 4X	
HPR 40.000	400 x 330 x 38	18112000002 (RAL 7035)	NEMA 1, 12	Size 3 & 4
		18112000003 (V2A)	NEMA 1, 12, 3R, 4X	
HPR 60.000	485 x 400 x 100	18112000004 (RAL 7035)	NEMA 1, 12	Size 6
		18112000005 (V2A)	NEMA 1, 12, 3R, 4X	

### INSTALLAZIONE

Si applica semplicemente facendola scorrere dall'alto e avvitandola (opzionale), in modo semplice e sicuro.



## Service e Contatti



### Servizio Tecnico Globale

presenza mondiale 24/7 |  
messa in servizio, riparazione  
e manutenzione | test F-GAS  
| kit ricambi | service trainings  
| [PSS - Pfannenber Sizing  
Software](#)



Scansiona  
il QR code  
per trovare la sede  
Pfannenber  
più vicina.