# PWS 7702 I PWS 7702 SL

## Воздушно-водяные теплообменники 7000 Вт

- не требует сервисного обслуживания
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом

| ПРОДУКТ | | PWS 7702 | | PWS 7702 SL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАКАЗНОЙ НОМЕР | | 12057702055 | 12057710055 | 12057702155 | 12057710155 | Единица |
| ДАННЫЕ | | | | | | |
| Номинальное напряжение ±10 % | | AC 50 I 60 | | | | Гц |
| | | 400 3~ | 230 | 400 3~ | 230 | В |
| Мощность охлаждения @ 500 л/ч | W10/L35 | 7000 | | | | Вт |
| Потребление мощности | W10/L35 | 530 I 770 | 520 I 680 | 550 I 790 | 520 I 680 | |
| Потребление тока | W10/L35 | 1.39 I 1.39 | 2.4 I 3.2 | 0.8 I 0.95 | 2.4 I 3.2 | А |
| Пусковой ток | W10/L35 | 3.3 I 3.3 | 9.2 I 12 | 3 I 3.8 | 9.2 I 12 | |
| Свободная подача воздуха | внутренний | 3630 | 4600 | 3630 | 4600 | м³/ч |
| Предохранитель T | | 10 | | | | А |
| Вид соединения | электрическое | клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте) | | | | |
| | гидравлическое | 13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу | | | | |
| Уровень звука согласно EN ISO 3741 | | 63 | | | | дБ (А) |
| Вес (без упаковки) | | 58 | | 57 | | кг |
| Температура окружающей среды | | +1 … +70 I +34 … +158 | | | | °C I °F |
| Диапазон установок (регулируемый) | | +8 … +50 I +47 … +122; заводская установка +35 I +95 | | | | |
| Температура воды на входе | | +1 … +35 I +34 … +95 | | | | |
| Допустимое рабочее давление | | макс. 10 | | | | бар |
| Рабочий цикл | | 100 | | | | % |
| Выделение конденсата | | отвод конденсата | | | | |
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 55 | для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию | | | | |
| | IP 65 | по запросу | | | | |
| Конструкция | корпус | оцинкованная сталь I электростатическое порошковое покрытие (200 °C) I по запросу: из нержавеющей стали | | | | |
| | теплообменники | медные трубки с алюминиевыми ламелями I трубки из нержавеющей стали по запросу | | | | |
| Цвет | кожух | RAL 7035 I другие цвета по запросу | | | | |

| АКСЕССУАРЫ | Штук | ЗАКАЗНОЙ НОМЕР |
|---|---|---|
| Внешний испаритель конденсата | 1 | 18314000001 |
| Емкость для сбора конденсата | 1 | 18314000100 |

**Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.**

## Кривые мощности охлаждения




## Графическая характеристика потери давления

## Габаритные размеры

| PWS | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 460 | 1800 | 310 | 525 | 910 | 210 | 65 | 442.5 | 433.5 | 410 | 350 |
| **PWS SL** | **X** | **Y** | **Z** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| мм | 460 | 1800 | 255 | | | | | | | | |

Монтажные отверстия Ø 8 мм

## PWS 7702 I PWS 7702 SL