SPEZIAL-SCHALTSCHRANKLEUCHTEN

IP 20
Schutzart

PRODUKT	PLS 015				
ARTIKEL-NR.	17315010110	17315010101	17315010102	17315010103	Einheit
DATEN					
Nennspannung ±10 %	230 V AC 50 I 60 Hz (US: 120 V 60 Hz)				
Stromaufnahme	0,29 (US: 0,38)				A
Leuchtmittel	Leuchtstoffröhre T8				
Lichtstärke	720				Lm
Anschlussart	Kabel (1,5 m)	GST 18/3 Stecker			
Zusätzliche Anschlüsse		GST 18/3 Buchse			
			Türkontaktanschluss	integrierter Türendschalter	
Betriebstemperatur	–10 … +45				°C
Approbation	ENEC (KEMA)				

PRODUKT	PLS 015 SL					
ARTIKEL-NR.	17315110010 [1]	17315110011	17315110001	17315110002	17315110003	Einheit
DATEN						
Nennspannung ±10 %	230 V AC 50 I 60 Hz (US: 120 V 60 Hz)					
Stromaufnahme	0,29 (US: 0,38)					A
Leuchtmittel	Leuchtstoffröhre T8					
Lichtstärke	720					Lm
Anschlussart	Kabel (1,5 m)		GST 18/3 Stecker			
Zusätzliche Anschlüsse		GST 18/3 Buchse				
				Türkontakt-anschluss	integrierter Türendschalter	
Betriebstemperatur	–10 … +45					°C
Approbation	ENEC (KEMA)					

[1] ohne Buchsenteil GST 18/3

PRODUKT	PLS 008 SL					
ARTIKEL-NR.	17308110010 [1]	17308110011	17308110001	17308110002	17308110003	Einheit
DATEN						
Nennspannung ±10 %	230 V AC 50 I 60 Hz (US: 120 V 60 Hz)					
Stromaufnahme	0,16 (US: 0,25)					A
Leuchtmittel	Leuchtstoffröhre T5					
Lichtstärke	450					Lm
Anschlussart	Kabel (1,5 m)		GST 18/3 Stecker			
Zusätzliche Anschlüsse		GST 18/3 Buchse				
				Türkontakt-anschluss	integrierter Türendschalter	
Betriebstemperatur	–10 … +45					°C
Approbation	ENEC (KEMA)					

[1] ohne Buchsenteil GST 18/3