

Schaltschrank-Klimatisierung

—

Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand.

Nutzen Sie nur Original Filtermatten von Pfannenberg zum Schutz Ihrer Komponenten.

SHARING COMPETENCE

Pfannenberg
ELEKTROTECHNIK FÜR DIE INDUSTRIE

Pfannenberg Inside

Sicherheit nur mit dem Original.

Die Einhaltung der Spezifikationen für Ihre Anlagen ist entscheidend im täglichen Betrieb. Ungeplante Ausfälle kosten Geld und gefährden die Sicherheit von Mensch und Maschine. Deshalb nur Original Filtermatten von Pfannenberg.



Keine Kompromisse: Filterklasse G4.

Die Qualität eines Filtermediums wird in Filterklassen definiert und bemisst sich an der Größe der Partikeln, die das Filtermedium durchdringen können.

Die höchste von Grobstaubfiltern nach DIN EN 779 erreichbare Klasse ist hierbei die **Filterklasse G4**, bei der mehr als **90 % aller Partikeln größer als 10 µm** abgehalten werden. Gut zu wissen: Standardmäßig setzt Pfannenberg G4-klassifizierte Filtermedien ein.

Mehr Informationen, sowie Größen und Artikelnummern unter

www.pfannenberg.com/filtermatten


FILTERMEDIEN	NO-NAME VLIESFILTER	PFANNENBERG VLIESFILTER	PFANNENBERG FALTENFILTER
Filterklasse	max. G2–G3	G3–G4	G4 ++
Abscheidegrad	65–90 %	>90 %	>90 %
Grobpartikel (z. B. Sägespäne)	•	•	•
Staub	•	•	•
Sand	•	•	•
Sprühnebel (z. B. Lacke)		•	•
Feinstpartikel (z. B. Sägemehl, Zement)			•
Lange Wartungsintervalle (bis zu 3-fach länger)			•

Pfannenberg Filtermatten

Riskieren Sie nicht die Gewährleistung.

Immer mehr Maschinenbauer knüpfen die Gewährleistung an die konsequente Verwendung von Original Filtermatten für Pfannenberg Lüfter.





Pfannenberg Faltenfiltermatten G4 ++. Die beste Wahl.

Maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit auch unter härtesten Bedingungen. Aufgrund ihrer patentierten fächerförmigen Struktur bieten Pfannenberg Faltenfiltermatten G4 ++ einzigartige Vorteile:

- vergrößerte Filteroberfläche
- gleiche Luftleistung, bei besonders hohem IP-Schutz
- bis zu **3-fach längere Standzeit** im Vergleich zu Vliesfiltermatten (Zeit- und Kosteneinsparung bei der Wartung)



Pfannenberg Vliesfiltermatten G4. Die sichere Lösung.

Pfannenberg Vliesfiltermatten G4 sind für den Großteil von Anwendungen das richtige Filtermedium (IP 54). Sie garantieren eine zuverlässige Luftfilterung diverser Staubarten und schützen das Schaltschrankinnere wirksam vor Verunreinigungen. Dabei machen wir den Unterschied zu No-Name Vliesfiltern.

Pfannenberg Inside – die Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Einhaltung der Spezifikation
- Absicherung der Gewährleistung
- 3-fach längere Standzeit (Kosteneinsparung)
- Alle Größen ab Lager erhältlich

Die Pfannenberg Gruppe weltweit

Pfannenberg Europe GmbH
Werner-Witt-Straße 1
21035 Hamburg
Germany

Telefon: +49 40 73412 156
Telefax: +49 40 73412 101
E-Mail: info@pfannenberg.com
Web: www.pfannenberg.com

Pfannenberg Brazil, Indaiatuba
Phone: +55 19 3935 7187
Email: info@pfannenberg.com.br

Pfannenberg China, Suzhou
Phone: +86 512 6287 1078
Email: info@pfannenberg.cn

Pfannenberg Italy, Fidenza (PR)
Phone: +39 0524 516 711
Email: info@pfannenberg.it

Pfannenberg Italy, Fidenza (PR)
Phone: +39 0524 516 711
Email: info@pfannenberg.it

Pfannenberg Poland, Lodz
Phone: +48 228907246
Email: info@pfannenberg.pl

Pfannenberg Singapore, Singapore
Phone: +65 6293 9040
Email: info@pfannenberg.com.sg

Pfannenberg United Kingdom, Rotherham
Phone: +44 1709 36 4844
Email: info@pfannenberg.co.uk

Pfannenberg USA, N.Y.
Phone: +1 716 685 6866
Email: info@pfannenbergusa.com

Lieferung von Pfannenberg erfolgt auf Basis der allgemeinen Bedingungen und Leistungen der ZVEI. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt. 06.07.2018

075000279

Pfannenberg
ELEKTROTECHNIK FÜR DIE INDUSTRIE