
















		Filterlüfter/ Typ	Luftvolumenstrom frei- blasend	Luftvolumenstrom mit Austrittsfilter	Mögliche Nennspannungen	Höhe x Breite (mm)	Montage- ausschnitt (mm)
		FLF 01	59 m ³ /h	37 m ³ /h (mit AFF 01)	230 V AC, 115 V AC 24 V, 12 V DC	129 x 129	Ø 116
		FLF 02	63 m ³ /h	38 m ³ /h (mit AFF 02)	230 V AC, 115 V AC 48 V, 24 V, 12 V DC	129 x 129	Ø 116
		FLF 0-E	58 m ³ /h	44 m ³ /h integriert	230 V AC, 115 V AC 48 V, 24 V, 12 V DC	238 x 238	200 x 200
		FLF 0	73 m ³ /h	63 m ³ /h (mit AFF 0)	230 V AC, 115 V AC 48 V, 24 V, 12 V DC	238 x 238	200 x 200
		FLF I	71 m ³ /h	65 m ³ /h (mit AFF I)	230 V AC, 115 V AC	338 x 238	300 x 200
		FLF II	184 m ³ /h	151 m ³ /h (mit AFF I)	230 V AC, 115 V AC	338 x 238	300 x 200
		FLF III	756 m ³ /h	591 m ³ /h (mit AFF III)	230 V AC, 115 V AC 3 x 400 V AC	338 x 338	300 x 300
	Austrittsfilter der Serie AFF	Typ	Abmessungen			Montageaus- schnitt (mm)	
		AFF 02	129 mm x 129 mm x 12 mm			Ø 116	
		AFF 01	129 mm x 129 mm x 26 mm			Ø 116	
		AFF 0	238 mm x 238 mm x 28 mm			200 x 200	
		AFF I	338 mm x 238 mm x 28 mm			300 x 200	
		AFF III	338 mm x 338 mm x 28 mm			300 x 300	

Allgemeine technische Angaben

Abscheidegrad der Standardfiltermatte: 88%
Güteklasse der Filtermatten: G3 (FLF 02 G2)
nach DIN EN 779
Berührungsschutz nach EN 60529
Einschaltdauer 100%
Netzfrequenz: für 50 Hz und 60 Hz geeignet

Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich: - 20 °C bis + 70 °C
Farbton: ähnlich RAL 7032 (Europagrau),
andere Farben auf Anfrage
Material: ABS-FR, FLF 0-E (PC-FR)
Schutzart: IP 54 in Verbindung mit einer
Gummidichtung bei horizontalem Luftstrom

Zubehör: Gummidichtungen, Heizgebläse,
Strahlungsheizung, Thermostat.
Die für die Montage erforderlichen Schrauben,
Montage- und Betriebsanleitung liegen jedem
Filterlüfter/Austrittsfilter bei.