

Výměníky vzduch/voda: 5000 W pro boční montáž



- Vysoký výkon
- Velmi kompaktní konstrukce
- Integrovaný termostat a elektromagnetický ventil k regulaci teploty
- Integrované sledování teploty s havarijním kontaktem
- Jednotky jsou bezúdržbové



kompatibilita výřezu



max. vzdálenost vstup/výstup



min. hloubka jednotky



50 Hz a 60 Hz kompatibilita



stupeň krytí



vnější montáž

Chladicí údaje:	PWS 7502
Chladicí výkon při W 10/A35 – Jmenovitých podmínkách*	5200 W
Průtok vzduchu (freiblasend)	1670 m ³ /h
Průtok vody	400 l/h
Teplota průtokové vody	+10 °C (> +1 °C – +35 °C)
Teplota vstupního vzduchu	+35 °C
Rozsah termostatu	nastavitelný od +8 °C – +50 °C, z výroby nastaveno +35 °C
Hlučnost (3 m vzdálenost)	57 dB (A)
Odvod kondenzátu	odkapávací vana s bezpečnostním přepadem
Spínací poměr	100%
Přípustný provozní tlak	1 – 10 bar

* Teplota protékající vody +10 °C (W 10), teplota vstupního vzduchu +35 °C, průtok voda/vzduch = 400 l/h



Elektrické údaje:	PWS 7502	
Jmenovité napětí **	230 V	115 V
Frekvence sítě	50 Hz/60 Hz	60 Hz
Funkční rozsah dle DIN IEC38	198 V – 252 V	104 V – 127 V
Příkon	295/385 W	384 W
Proud	1,3/1,7 A	3,45 A
Proud při zapnutí	5,8/6,6 A	8,33 A
Způsob připojení	svorkou s tažnou pružinou v přiloženém konektoru	svorka, max. 2,5 mm ² / AWG 16
Předjištění T	6 A	

** jiná napětí na vyžádání


Ostatní údaje :	PWS 7502
Hmotnost (bez obalu)	39 kg
Připojení vody	13 mm hadice
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	ocelový plech, také s nerezovým krytem 1.4301 (240 korund)
Odstín	RAL 7035, RAL 7032, další odstíny na vyžádání
Stupeň krytí	dle DIN 31 001
Klimatické údaje	max. teplota okolí +70 °C / max. rel. vlhkost 90%
Stupeň krytí	IP 55 (IEC 60529) proti rozváděči, při použití v souladu s určením, IP 65 na vyžádání
Základní vybavení	vč.. těsnění, upevňovací materiál, návod k použití
Sledování teploty	integrovaný termostat s přepínacím kontaktem, spínaný proud 16 A, rozsah nastavení +8 °C – +50 °C
Havarijní kontakt	10 K nad nastavenou hodnotou
Schválení	viz přehled chladicích jednotek / schválení

Mechanické údaje :

PWS 7502



Montážní otvor
montáž z vnitřku



PWS 7502

- 600 ltr./h
- 400 ltr./h
- 200 ltr./h

