





Cadres d'encastrement DTZ

Le cadre d'encastrement vous permet d'intégrer nos climatiseurs dans l'armoire électrique.



Découpe de montage



| Caractéristiques techniques | DTZ 080 | DTZ 100 | DTZ 120 | DTZ 140 | DTZ 080LF/41 | DTZ 100LF/41 | DTZ 120LF/41 | DTZ 140LF/41 |
|------------------------------|---|---------|---------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| Modèles | DTS 7201; DTS 7301 | | | | DTS 7141; DTS 7241; DTS 7341; DTS 7441; DTS 7541 | | | |
| Profondeur d'encastrement | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm |
| Hauteur | 1540 mm | | | | | | | |
| Largeur | 465 mm | | | | | | | |
| Bord périphérique en saillie | 28,5 mm | | | | | | | |
| Montage | vertical | | | | | | | |
| Matériau | tôle d'acier | | | | | | | |
| Protection anti-corrosion | revêtement poudre par procédé électrostatique (200 °C) | | | | | | | |
| Teinte | RAL 7032 (gris européen), autres teintes sur demande | | | | | | | |
| Equipement standard | joint d'étanchéité, gabarit de perçage, manuel d'installation | | | | joint d'étanchéité, gabarit de perçage, manuel d'installation, coude pour tuyau d'évacuation de l'eau de condensation | | | |
| Indice de protection | IP 54 par rapport à l'armoire électrique (DIN EN 60529) en cas d'utilisation conforme | | | | | | | |

Sous réserves de modifications techniques dans l'intérêt du progrès. 075000033