

Механический гигростат FLZ 600



Механический гигростат с переключающим контактом для включения нагрева и/или вентилятора при установленном уровне относительной влажности. Он поддерживает относительную температуру выше точки выпадения конденсата, что предотвращает замыкание и коррозию.

- все модели могут поставляться в удобной упаковке



Степень защиты



Нагрузка



Нагрузка

Технические характеристики	FLZ 600
Тип контакта	переключающий
Область установки	40 - 90% относит. влажность воздуха
Макс. разрывная мощность, значение в скобках: индукционная нагрузка (масса) при $\cos(\text{фаз.}) = 0,6$	размыкающий контакт: 24 В - 250 В AC / 5(0,2) А - мин. 100 мА закрывающий контакт: 24 В - 250 В AC / 2(2) А мин. 100 мА DC: макс. 30 Вт
Погрешность	порядка 5%
Погрешность точки переключения	+/- 4% при 50% относительной влажности воздуха
Датчик	полиамидная пленка
Тип подсоединения	0,5 - 2,5 мм ² винтовые зажимы
Цвет	RAL 7035 - светло-серый
Вес	55 гр.
Степень защиты	IP 20
Рабочая температура	0 °C (30 °F) ... + 60 °C (+ 140 °F)
Температура хранения	- 20 °C (- 4 °F) ... + 80 °C (+ 176 °F)
Способ монтажа	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715
Допуск к эксплуатации	UL-допуск

