

# Громкоговоритель 120 дБ (А)

**Pfannenberg**  
Электротехника для промышленности



## PS15R и PS15B


- высокомощный громкоговоритель, до 120 дБ (А)
- регулируемая громкость
- прочный корпус IP 54
- для применения внутри и вне помещений
- великолепная передача речи, музыки и тонов

<b>IP 54</b>	<b>+40 °C</b> <b>-10 °C</b>	<b>+40 °C</b> <b>-30 °C</b>	<b>90%</b>
Система защиты	Рабочая температура	Температура хранения	Относительная влажность

## Акустические характеристики:

Тип	PS15R	PS15B
Уровень звука	до 120 дБ (А)	
Чувствительность	108 дБ (А) / 1 Вт / 1 м	
Контроль громкости	потенциометр	
Номинальное напряжение	15 Вт	
Диапазон частот	400 до 10.000 Гц	
Угол рассеивания	90°	
Импеданс	16 Ω	
Контроль работы	сопротивление 15,4 kΩ	

## Габаритные размеры:



## Механические характеристики:

Тип	PS15R	PS15B
Рабочий цикл	100%	
Кабельного ввода	двусторонний	
Клеммы	2,5 мм <sup>2</sup>	
Вес	1,3 кг	
Монтаж	металлический кронштейн	
Габаритные размеры	230 x 181 x 117 мм	
Материал корпуса	ABS	
Цвет	красный	черный

## Дополнительные характеристики:

Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Рабочая температура	-30 °C ... +40 °C
Система защиты	IP 54