DTS 3031 (NEMA 3R/4) I DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) CONDIZIONATORI 306–350 W

- Soluzione costruttiva compatta, ideale per armadi elettrici di piccole e grandi dimensioni, per il raffreddamento di punti caldi
- Particolarmente adatto per l'industria alimentare e per applicazioni outdoor
- Grado di protezione elevata IP 56, senza necessità di manutenzione
- Guarnizione NEMA tipo 3R/4 e 4/4X omologata UL integrata nell'alloggiamento
- Condensatore con passo alette 3 mm, protezione altamente efficace contro l'aria ambiente fortemente contaminata

PRODOTTO		DTS 3031 (NEMA 3R/4)		DTS 3031 VA (NEMA 4/4X)		
CODICE ARTICOLO	SC	13383141355	13383144355	13383141158	13383144158	Unità
DATI						
Tensione nominale ±10 %		AC 50 I 60	AC 60	AC 50 I 60	AC 60	Hz
		230	115	230	115	V
Capacità frigorifera secondo EN 14511	A35/A35	306 I 322	350	306 I 322	350	W
Potenza assorbita	L35/L35	253	243	253	243	
Corrente assorbita	L35/L35	1.2	2.1	1.2	2.1	A
Corrente di spunto	L35/L35	3.5	5	3.5	5	
Volume aria a bocca libera	interno	64				m^3/h
	esterno	169				
Protezione T		4	5.6	4	5.6	A
Tipo di collegamento		cavo elettrico con spina pre-installato e non removibile (CE)				
Rumorosità secondo EN ISO 3741		< 64				dB (A)
Peso (senza imballo)		14				kg
Temperatura ambiente		+ 8 … + 45 / + 46 … + 114				°C I °F
Campo di regolazione (regolabile)		+ 10 … + 40 I + 50 … + 104; settaggio di fabbrica + 35 I + 95				
Refrigerante	R134a	145				g
Ciclo di lavoro utile		100				%
Separazione condensa		scarico condensa				
Grado di protezione in conformità alla norma NEMA	3R/4	verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica		–		
	4/4X	–		verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica		
	1	verso l'ambiente, se usato come da specifica				
Tipo di costruzione	alloggiamento	lamiera d'acciaio zincato		lamiera d'acciaio zincato		
	cover	zincato I rivestimento elettrostatico a polvere (200 °C)		304 acciaio inox		
Colore		RAL 7035 I altri colori a richiesta		–		

ACCESSORI	Pezzo	CODICE ARTICOLO
Bottiglia raccogli condensa	1	18314000100
Prefiltro di alluminio	1	18881500005

Altre informazioni tecniche sono reperibili su Internet all'indirizzo www.pfannenberg.it

Per ulteriori informazioni circa la corretta regolazione del salvamotore si prega di consultare la scheda tecnica.
Esse sono contenute nella documentazione fornita all'atto della consegna del dispositivo o visitando il sito: www.pfannenberg.it.

Curve caratteristiche potenza frigorifera



Dimensioni

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
mm	177.8	393.7	191.4	135	124	328	128	146	162

Fori di fissaggio Ø 10 mm

DTS 3031