

FLH 250 I FLH 400

RISCALDATORI CON VENTILATORE INTEGRATO 250–400 W

La serie di riscaldatori con ventilatore integrato serie FLH comprende due varianti con potenzialità calorifiche di 250 e 400 Watt. Questo tipo di riscaldamento è ottimale per l'impiego in armadi elettrici di grandi dimensioni. Esso è provvisto di un ventilatore integrato, che supporta la convezione naturale e garantisce una distribuzione rapida e uniforme del calore nell'armadio.



PRODOTTO	FLH 250	FLH 400	
CODICE ARTICOLO	17025010007	17040010007	UNITÀ
CODICE ARTICOLO plus 2. Schutzgitter	17025010107	17040010107	

DATI

Potenzialità calorifica (Ta = +20 °C)	250	400	W
Tensione nominale ±10 %	AC 50 60 Hz		V
	230		
Campo di funzionamento	207–258 V AC 50 60 Hz		
Mass. corrente di spunto	1.1	1.8	A
Mass. temperatura di superficie	70	85	°C
Temperatura di impiego	–40 ... +70		
Grado di protezione se usato come da specifica	IP 20		
Classe di protezione	I		
Struttura del dispositivo	profilo in alluminio, anodizzato di colore chiaro		
Tipo di montaggio	fissaggio a scatto per un profilo di 35 mm in conformità alla norma EN 60715		
Tipo di collegamento	collegamento con morsetto a innesto		
Peso	1035	1200	g

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO
Termostato	17111000000
Igrostato	17207000000
Ventilatore interno armadio elettrico	18110000000

Altre informazioni tecniche sono reperibili su Internet all'indirizzo www.pfannenbergl.it



Dimensioni

mm	FLH 250	FLH 400
X	85	85
Y1	186.5	226.5
Y2	90	110
Y3	65	65
Z	104	104

