PFH
COMPACT FAN HEATER 200–1200 W

- high power to size ratio ⇨ small, compact design
- wide range of heating capacities 200-1200 W in one housing
- fast heating due to PTC technology
- wall or DIN rail mounting
- low surface temperature
- finger guard at inlet and outlet

PRODUCTO		PFH 200	PFH 300	PFH 400	PFH 500	
CÓDIGO ARTÍCULO	230 V	17020610030	17030610030	17040610030	17050610030	Unidad
CÓDIGO ARTÍCULO	115 V	17020615030	17030615030	17040615030	17050615030	
DATOS						
Potencia calorífica (Tamb = +10 °C)		200	300	400	500	W
Máx. corriente de arranque		9	12	15	20	A
Máx. protección T		6		10		
Máx. temperatura de superficie		55				°C
Volumen aire		50				m³/h

PRODUCTO		PFH 650	PFH 800	PFH 1000	PFH 1200	
CÓDIGO ARTÍCULO	230 V	17065610030	17080610030	17099610030	17099910030	Unidad
CÓDIGO ARTÍCULO	115 V	17065615030	17080615030	17099615030		
DATOS						
Potencia calorífica (Tamb = +10 °C)		650	800	1000	1200	W
Máx. corriente de arranque		25	31	25	31	A
Máx. protección T		10				
Máx. temperatura de superficie		70				°C
Volumen aire		50		80		m³/h
Temperatura de empleo		–40 … +70				°C
Grado de protección si se usa según las especificaciones		IP 20				
Tensión nominal ±10 %		AC 50 I 60 Hz				
		230				V
Campo de funcionamiento		104 – 127 V or 207 – 258 V AC 50 I 60 Hz				
Clase de protección		II				
Estructura del dispositivo		plástico UL 94V-0, negro				
Tipo de montaje		fijación a presión para un perfil de 35 mm de conformidad con la norma EN 60715 o tornillos 4 x M5 (no incluidos)				
Tipo de conexión		conexión con borne por encastre				
Peso		740				g

ACCESORIOS	CÓDIGO ARTÍCULO
Higróstato	17207000000
Ventilador en el interior del armario eléctrico	18110000000

Otras versiones del dispositivo y tensiones encontrarlos en www.pfannenberg.es y a solicitud.

Medidas mm





Esquema eléctrico



M1: ventilador
E1: PTC - elemento de calefacción
X1: conexión