Pfannenberg
ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

CCE 6101 I CCE 6201 I CCE 6301
RÜCKKÜHLANLAGEN 1100–2400 W

- Stand-Alone Rückkühlanlagen
- Umgebungstemperatur bis +50 °C
- Flüssigkeitskühlung mit Wasser oder Wasser/Glykol-Gemischen
- Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
- robuster Industriestandard mit vormontierten Transportösen
- zuverlässige leicht ablesbare Füllstandsanzeige
- Montage auf dem Schaltschrank möglich
- Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich
- ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das kleine Hysteresen der Temperatur des Kühlmediums ermöglicht

F-gas
R513A



PRODUKT	CCE 6101	CCE 6201	CCE 6301	
ARTIKEL-NR.	42130115001	42130175001	42130245002	EINHEIT
DATEN				
Nennspannung	AC 50 I 60			Hz ±1 %
	230 1~			V ±10 %
Kälteleistung (mit Pumpe) W18/A32	1,1	1,7	2,4	kW
Fördermenge (Pumpe)[1]	7.5			l/min
Pumpendruck	3.5			bar
Umgebungstemperatur	+15 … +50 I +59 … +122			°C I F
Kälteträger	Wasser/Glycol – 80/20			
Kälteträgertemperatur (Austritt)	+13 … +35 I +55 ... +95; werkseitige Einstellung +18 I +64			°C I F
Sollwerttoleranz	±2			K
Kältemittel R513A	0,8	0,7	0,8	kg
Max. Leistungsaufnahme	1,2 I 1,4	1,3 I 1,5	1,5 I 1,7	kW
Max. Stromaufnahme	7 I 7,5	6,5 I 6,5	7,5 I 8	A
Einschaltstrom	40 I 49	40 I 49	45 I 54	A
Steuerspannung	AC 230			V
Absicherung T	15			A
Luftvolumenstrom[1] extern	1300			m^3/h
Tankinhalt	10			l
Anschluss Kälteträger IG	1/2"			BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz nach EN ISO 3741	< 62			dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)	67		72	kg
Schutzart nach EN 60529	IP 54			
Farbe	RAL 7035 I abweichende Farben auf Anfrage			


Weitere Geräteausführungen, Spannungsvarianten und Zubehör finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

[1] Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb


EAC CE

KENNLINIEN KÜHLLEISTUNG


CCE 6101 (50 Hz)[1]



CCE 6201 (50 Hz)[1]




CCE 6301 (50 Hz)[1]



ABMESSUNGEN

mm	CCE 6101 I 6201 I 6301
X	600
Y	571,5[2]
Z	495
A	574
B	435,7



[1] Die Kennlinien der 60 Hz-Ausführung erhalten Sie von Ihrem Pfannenberg-Berater oder unter www.pfannenberg.de
[2] ohne Transportösen

PFANNENBERG.COM