DTT 6801 I DTT 6601
DACHAUFBAU-KÜHLGERÄTE 3300–4400 W

- Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
- Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und Reduzierung der Kältemittelmenge
- perfekte Servicefreundlichkeit
- RS485 Schnittstelle mit Modbusprotokoll in der CON Variante zur Einbindung in die Maschinensteuerung enthalten
- Serviceschnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg Control Center notwendig)
- optionale Filter in wenigen Sekunden werkzeuglos nachrüstbar




PRODUKT		DTT 6801	DTT 6601	Einheit
ARTIKEL-NR.	LED	13256832055	13256632055	
ARTIKEL-NR.	CON	13256862055	13256662055	
ARTIKEL-NR.	V2A, LED	13256832015	13256632015	
ARTIKEL-NR.	V2A, CON	13256862015	auf Anfrage	
DATEN				
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60	AC 50 I 60	Hz
		400 / 460 3~	400 / 460 3~	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	4000 I 4400	3300 I 3550	W
	A35/A50	3050 I 3380	2500 I 2830	
Leistungsaufnahme	L35/L35	1840 I 2260	1350I 1640	
Kälteleistungszahl (EER)	A35/A35	2,2 I 1,9	2,5 I 2,2	
	A35/A50	1,4 I 1,3	1,6 I 1,5	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	1390		m^3/h
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker		
Gewicht (ohne Verpackung)		73	64	kg
Umgebungstemperatur		+15 … +55 I +59 … +131		°C I °F
Regelbereich		+ 25 … + 45 I + 77 … + 113; werkseitige Einstellung + 35 I + 95		
Kältemittel	R513A	800	650	g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf		
Schutzart nach EN 60529	IP 54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Schutzart UL 50	Type 12	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt		
	Haube	verzinkt I elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder Edelstahl		
Farbe		RAL 7035 I abweichende Farben auf Anfrage oder Edelstahl		

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Schnellwechselrahmen	1	18300000146
Vliesfiltermatte	5	18300000147
Faltenfiltermatte	5	18300000148
Aluminiumfilter	1	18300000149
Filteradapter	1	18310000151


Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung

DTT 6801



DTT 6601



Abmessungen

DTT 6801 | DTT 6601

