DTX 2041 I DTX 2201

Terra Serie KÜHLGERÄTE 890 - 1350 W



- Vollständig versenkte oder seitliche Montage mit nur einer Artikelnummer
- Display mit Bedienelementen an der Außenseite serienmäßig
- Ausgestattet mit Modbus-RTU-Anschluss für eine einfache Maschinenintegration
- F-Gas-konform durch den Einsatz von R513A und R1234yf auf Anfrage
- Globale Beschaffung: Diese Geräte werden auf drei Kontinenten hergestellt

PRODUKT		DTX 2041			DTX 2201			
ARTIKEL-NR.		13910469055	13910461055	13910464055	13912262055	13912261055	13912264055	EINHEIT
DATEN								
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60						Hz
		400 I 460 2~	230	120	400 I 460 2~	230	120	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	890 I 990			1230 I 1390	1350 I 1500		W
	A35/A50	750 I 810			890 I 1013	982 I 535		
Leistungsaufnahme	A35/A35	400 I 430			690 I 825	600 I 690		
Einschaltstrom	A35/A35	4	5.4	10.8	9.4	12.6	25.2	A
Kälteleistungzahl	A35/A35	2.2 I 2.3			1.8 I 1.7	2.2 I 2.2		
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	255			525			m^3/h
	extern	525			525			
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker						
Gewicht (ohne Verpackung)		28	25	28	32	29	35	kg
Umgebungstemperatur		+10 ... + 55 I +50 ... +122			+10 ... + 55 I +50 ... +122	+10 ... + 60I +50 ... +140		°C I °F
Regelbereich (einstellbar)		+20 ... +45 I +68 ... +113; werkseitige Einstellung +35 I +95						
Kältemittel	R513A	204			298	292		g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung						
Schutzart	IP 55	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz						
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz						
	NEMA	UL Typ 12						
Bauweise	Gehäuse	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)						
	Haube	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)						
Farbe		RAL 7035						

Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Diese Information liegt der Gerätelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberg.de

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Aluminum-Filtermatte	5	123

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung

DTX 2041 I DTX 2201





Abmessungen mm

DTX 2041 I DTX 2201

