CCE 6401 I CCE 6501 I CCE 6601
RÜCKKÜHLANLAGEN 3500–6500 W

F-gas
R513A

- Stand-Alone Rückkühlanlagen
- Umgebungstemperatur bis +50 °C
- Flüssigkeitskühlung mit Wasser oder Wasser/Glykol-Gemischen
- Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
- robuster Industriestandard mit vormontierten Transportösen
- zuverlässige leicht ablesbare Füllstandsanzeige
- Montage auf dem Schaltschrank möglich
- Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich
- ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das kleine Hysteresen der Temperatur des Kühlmediums ermöglicht



PRODUKT	CCE 6401	CCE 6501	CCE 6601	
ARTIKEL-NR.	42130355001	42130505001	42130655001	Einheit
DatEN				
Nennspannung	AC 50 I 60			Hz ±1 %
	400 3~ I 460 3~			V ±10 %
Kälteleistung (mit Pumpe) W18/A32	3,5	5	6,5	kW
Fördermenge (Pumpe)[1]	17			l/min
Pumpendruck	2,6			bar
Umgebungstemperatur	+15 … +50 I +59 … +122			°C I F
Kälteträger	Wasser/Glycol – 80/20			
Kälteträgertemperatur (Austritt)	+13 … +35 I +55 ... +95; werkseitige Einstellung +18 I +64			°C I F
Sollwerttoleranz	±2			K
Kältemittel R513A	1,8	1,2	1,5	kg
Max. Leistungsaufnahme	2,5 I 3,1	3,4 I 4,2	4,1 I 5	kW
Max. Stromaufnahme	6,5 I 7	8 I 8.5	9,5 I 10	A
Einschaltstrom	33 I 35	41 I 44	52 I 48	
Steuerspannung	AC 24			V
Absicherung T	9		12	A
Luftvolumenstrom[1] extern	2300			m^3/h
Tankinhalt	30			l
Anschluss Kälteträger IG	3/4"			BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz nach EN ISO 3741	< 62			dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)	109	111	114	kg
Schutzart nach EN 60529	IP 54			
Farbe	RAL 7035 I abweichende Farben auf Anfrage			


Weitere Geräteausführungen, Spannungsvarianten und Zubehör finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

[1] Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb


CE

KENNLINIEN KÜHLLEISTUNG


CCE 6401 (50 Hz)[1]



CCE 6501 (50 Hz)[1]




CCE 6601 (50 Hz)[1]



ABMESSUNGEN

mm	CCE 6401 I 6501 I 6601
X	600
Y	921,5[2]
Z	676
A	565
B	638



[1] Die Kennlinien der 60 Hz-Ausführung erhalten Sie von Ihrem Pfannenberg-Berater oder unter www.pfannenberg.de
[2] ohne Transportösen