PCM 120
PELTIER GERÄT 120 W

- Höchstes Leistungs-Größen-Verhältnis – Geringer Platzbedarf
- Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich (-40..+70 °C) – Weltweit einsetzbar
- Schutzklasse IP67/NEMA 4X – Geeignet für raue Außenanwendungen
- Edelstahlgehäuse V4A – Hohe Korrosionsbeständigkeit und optisch passend für Edelstahlschaltschrank
- Positionsunabhängiger Betrieb – Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit – Geeignet für mobile Anwendungen
- Heizen und Kühlen in einem Gerät – keine zusätzliche Heizung erforderlich
- F-Gas-freie Klimatisierung – nachhaltige und zukunftssichere Lösung




PRODUKT		PCM 120	
ARTIKEL-NR.		15361280025	Einheit
DATEN			
Nennspannung ±10 %		DC	Hz
		24	V
Kälteleistung	A35/A35	120	W
Leistungsaufnahme	A35/A35	128	
Heizleistung		182	
Einschaltstrom	A35/A35	7,8	A
Anschlussart		Steckklemme	
Gewicht (ohne Verpackung)		4,8	kg
Umgebungstemperatur		-40 … +70 | -40 … +158	°C | °F
Lautstärke		53	dB(A)
Temperatur-Sicherheitsschaltung		Bimetall Schalter NC, 250 V-AC 5A, 24V-DC 10A Der Alarm ist konfigurierbar als Sicherheitsabschaltung oder als Störmeldung	
Schutzart nach EN 60529	IP20	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz	
	IP67	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz	
Bauweise	Haube	Edelstahl - 1.4404 - V4A	
Farbe		Edelstahl	

Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Diese Information liegt der Gerätelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberg.de

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
FLZ 700 - Peltier Controller	1	17270802070
Kondensatablaufrinne	1	18310200006
Entwässerungselement Boden	1	18310200007
Entwässerungselement Seite	1	18310200008

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung



Abmessungen

