DTFS 6024 I DTFS 6034

Green Series KÜHLGERÄTE 370 - 570 W

DTFS: ein Design für den Seitenanbau und vollversenkten Tür- oder Seiteneinbau

- Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
- Energiesparmadus im Standard enthalten für eine noch höhere Betriebskostensenkung
- deutlich weniger Kältemittel verwendet für einen besseren CO_2 Fußabdruck
- F-Gas ready durch Verwendung von Kältemittel mit niedrigem GWP
- perfekte Servicefreundlichkeit
- Version DISPLAY - mit Temperatur- und Fehlercodeanzeige, ausgestattet mit Tasten für Einstellungen
- Version LED - nur Anzeige des Betriebszustandes
- Optional ist eine Modbusschnittstelle verfügbar, für eine perfekte Maschinenintegration



PRODUKT		DTFS 6024			DTFS 6034			
ARTIKEL NR.	DISPLAY	13824259355	13824251355	13824254355	13824359355	13824351355	13824354355	EINHEIT
ARTIKEL NR.	LED	13824249355	13824241355	13824244355	13824349355	13824341355	13824344355	
DATEN								
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60		AC 60	AC 50 I 60		AC 60	Hz
		400 I 460 2~	230	115	400 I 460 2~	230	115	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	350 I 430			540 I 640			W
	A35/A50	300 I 330			420 I 490			
	A35/A25	380 I 480			610 I 700			
Leistungsaufnahme	A35/A35	175 I 185	170 I 180	185	240 I 265	230 I 255	265	
Einschaltstrom	A35/A35	1.7 I 1.4	2.9 I 2.7	5.6	2.5 I 2.1	4.1 I 4.0	8.3	A
Kälteleistungzahl	A35/A35	2.0 I 2.3	2.1 I 2.4	2.3	2.2 I 2.4	2.3 I 2.5	2.4	
	A35/A50	1.5 I 1.5	1.6 I 1.6	1.5	1.5 I 1.7	1.6 I 1.7	1.7	
	A35/A25	2.4 I 2.9	2.5 I 2.9	2.9	2.7 I 2.9	2.8 I 3.0	2.9	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	290 I 340						m^3/h
	extern	290 I 340						
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker						
Gewicht (ohne Verpackung)		20	17	20	21	18	21	kg
Umgebungstemperatur		+ 15 ... + 55 I + 59 ... + 131						°C I °F
Regelbereich (einstellbar)		+ 25 ... + 45 I + 77 ... + 113; werkseitige Einstellung +35 I +95						
Kältemittel	R1234yf	150			180			g
Kondensat-abscheidung	DISPLAY	integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf						
	LED	Kondensatablauf						
Schutzart	IP 55	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz						
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz						
	NEMA	UL Type 12						
Bauweise	Gehäuse	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder auf Anfrage in Edelstahl						
	Haube	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder auf Anfrage in Edelstahl						
Farbe		RAL 7035 I abweichende Farben oder Edelstahl auf Anfrage						


Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem Manual.
Diese Information liegt der Gerätelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberg.de.


ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Filteradapter DTFS 60x1 7035	1	18310000161
Filteradapter DTFS 60x1 VA	1	18310000162
Vliesfiltermatte IP 54 DTFS 60x1	5	18300000206

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung

DTFS 6024 I DTFS 6034





Abmessungen mm

DTFS 6024 I DTFS 6034

