DTS 6201C I 6301C

IT INDUSTRIE KÜHLGERÄTE 1000 -1500 W



- Netzstecker Typ F (Schuko) für einfache Inbetriebnahme
- Optionaler Türkontakt
- Voreingestellt auf 20°C Sollwert
- Serienmäßig in IT-Ausführung erhältlich
- Energiesparmodus für effiziente Kühlung bei Bedarf
- Mit Display zur Anzeige der Temperatur im Gehäuse
- Integrierte passive Kondensatverdunstung

Verfügbar in schwarz (RAL 9005) und weiß (RAL 9010)

PRODUKT		DTS 6201C	DTS 6301C	
ARTIKEL-NR.	RAL 9005	13888251905	13888351905	
	RAL 9010	13888251910	13888351910	
DATEN				
Nennspannung ±10 %		AC 50 I 60		Hz
		230		V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	1000 I 1150	1500 I 1580	W
	A35/A50	780 I 880	1200 I 1250	
	A35/A25	1250 I 1330	1640 I 1700	
Leistungsaufnahme	A35/A35	505 I 550	610 I 705	
Einschaltstrom	A35/A35	5.4	10.7	A
Kälteleistungszahl (EER)	A35/A35	2.1 I 2.2	2.1 I 2.2	
	A35/A50	1.4 I 1.5	1.4 I 1.5	
	A35/A25	2.7 I 2.7	2.7 I 2.7	
Luftvolumenstrom freiblasend	internal	885 I 920		m^3/h
	external	885 I 920		
Anschlussart		Netzstecker Typ F (Schuko) an 2,5 m Anschlußkabel		
Gewicht (ohne Verpackung)		34		kg
Umgebungstemperatur		+15 … +55 I + 59 … + 131	+15 … +60 I + 59 … + 140	°C I °F
Regelbereich (einstellbar)		+ 20 … + 45 I + 68 … + 113; werkseitige Einstellung + 20 I + 68		
Kältemittel	R513A	300	400	g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf		
Bedienelement		Controller mit Display (DIS)		
Schutzart UL 50	Typ 12	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Schutzart nach EN 60529	IP 55	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt		
	Haube	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C), Edelstahl auf Anfrage		
Farbe		RAL 9005 I RAL 9010		


Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Diese Information liegt der Gerätelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberg.de


ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Filteradapter	1	18310000151
Aluminiumfilter	1	18300000149
Vliesfiltermatte	5	18300000147
Faltenfiltermatte	5	18300000148

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Kennlinien Kühlleistung

DTS 6201C I DTS 6301C





Abmessungen

DTS	X	Y	Z
mm	399	966	244

Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20

DTS 6201C I DTS 6301C

